

[Afficher tous les 12 produits de la même famille.](#)

Fibre Optique avec Connecteur à Maintien de Polarisation et à Ext. Élevée, FC/PC, NA 0,12, 1440-1625 nm, 1 m



FC/PC Connector

Stock #25-988 2 In Stock

-

1

+

€236⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€236,00 prix unitaire
Qté 5-24	€212,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Fiber Cable Type:

PM1550-XP

Slow Axis Alignment:

Aligned to Connector Key

Propriétés physiques et mécaniques

1 +0.1/-0.0	Longueur (m):
Ø3 mm Blue PVC Furcation Tubing	Matériau Jaquette:
2mm Narrow Key	Key Width:
Propriétés optiques	
0.12	Ouverture Numérique NA:
1550	Longueur d'Onde d'Alignement (nm):
1440 - 1625	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
10.1 ± 0.4µm @ 1550nm	Mode Field Diameter (nm):
30dB (Min) 33dB (Typ.)	Rapport d'Extinction:
Connectivité matérielle & interfaçage	
FC/PC	Connecteur:
0.30dB (Max) 0.20dB (Typ.)	Insertion Loss (dB):
50	Perte (dB):
Environnement & durabilité	
0 to 70	Température d'Utilisation (°C):
-45 to 85	Température de Stockage (°C):
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	REACH 241:

Besoin de spécifications différentes ou de modifications ?

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).

Description produit

- Connecteurs à terminaison FC/PC, FC/APC et hybrides
- Fibres optiques pour des longueurs d'onde de 970 à 1625 nm
- Taux d'extinction jusqu'à 33 dB
- Idéaux pour les lasers IR 980, 1064, 1310 et 1550 nm

Les Fibres Optiques avec Connecteurs à Maintien de Polarisation et à Rapport d'Extinction Élevé sont disponibles avec des connecteurs à terminaison FC/PC ou FC/APC. Les connecteurs à terminaison hybride permettent aux utilisateurs d'adapter les cordons de raccordement FC/PC ou FC/APC pour les rendre compatibles avec les assemblages de fibres existants. Lorsqu'ils sont utilisés à la longueur d'onde d'alignement spécifique de la fibre, ces fibres optiques avec connecteurs fournissent des rapports d'extinction entre 30 et 33 dB pour mieux maintenir la polarisation d'entrée. Les Fibres Optiques avec Connecteurs à Maintien de Polarisation et à Rapport d'Extinction Élevé sont idéaux pour les applications telles que les télécommunications, l'interférométrie et la distribution de clés quantiques. Chaque connecteur est gravé avec le type de connecteur pour faciliter l'intégration et l'identification.