

[Afficher tous les 35 produits de la même famille.](#)

Fibre Optique avec Connecteur à Maintien de Polarisation, FC/APC, NA 0,12, 620-850 nm, 2 m



FC/APC Connector

Stock **#25-978** **1 In Stock**

-

1

+

€240⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€240,00 prix unitaire
Qté 5-24	€216,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Type:	Patchcord
Fiber Cable Type:	PM630-HP
Slow Axis Alignment:	Aligned to Connector Key

Propriétés physiques et mécaniques	
2 +0.075/-0.0	Longueur (m):
Ø3 mm Blue PVC Furcation Tubing	Matériau Jaquette:
2mm Narrow Key Connector Key Aligned with Slow Axis	Key Width:
Propriétés optiques	
0.12	Ouverture Numérique NA:
630	Longueur d'Onde d'Alignement (nm):
620 - 850	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
4.5 ± 0.5µm @ 630nm	Mode Field Diameter (nm):
20 dB (Mn) 22 dB (Typ.)	Rapport d'Extinction:
Connectivité matérielle & interfaçage	
FC/APC	Connecteur:
1.20dB (Max) 1.00dB (Typ.)	Insertion Loss (dB):
60	Perte (dB):
Environnement & durabilité	
0 to 70	Température d'Utilisation (°C):
-45 to 85	Température de Stockage (°C):
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	REACH 241:

Besoin de spécifications différentes ou de modifications ?

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).

Description produit

- Connecteurs à terminaison FC/PC, FC/APC et hybrides
- Fibres optiques pour des longueurs d'onde de 460 à 1625 nm
- Taux d'extinction jusqu'à 25 dB
- Longueurs standardisées de 1 m et 2 m disponibles

Les Fibres Optiques avec Connecteurs à Maintien de Polarisation sont disponibles avec des connecteurs à terminaison FC/PC ou FC/APC. Les connecteurs à terminaison hybride permettent aux utilisateurs d'adapter les cordons de raccordement FC/PC ou FC/APC pour les rendre compatibles avec les assemblages de fibres existants. Les rapports d'extinction typiques entre 18 et 25 dB maintiennent l'orientation de la polarisation d'entrée. Les Fibres Optiques avec Connecteurs à Maintien de Polarisation sont idéales pour les applications telles que l'émission de faisceaux, les télécommunications et la détection par fibres optiques. Chaque connecteur est gravé avec le type de connecteur pour faciliter l'intégration et l'identification.