

[Afficher tous les 22 produits de la même famille.](#)

Corps Principal S KC VideoMax de Monture C



#86-889: S Main Body, C-Mbunt, KC VideoMax



Stock **#86-889** 2 In Stock

-

1

+

€3.055⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€3.055,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Remarque:

0.2X - 0.5Xw/ Auxiliary Lens, Working Distance: 940 - 405 mm

Type:

Long Distance Microscope

Propriétés physiques et mécaniques

0.54	Poids (lbs):
------	--------------

Propriétés optiques	
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2": 0.10X - 0.21X 64 - 30mm 0.2X - 0.5X 32 - 12.8mm	
43.30	Cercle Image Max. (mm):

Grossissement Primaire PMAG:	
0.10X - 0.21X	
Distance de Travail (mm):	
965 - 1,880	

Capteur	
Taille maximale du capteur: 35mm (43.3mm Image Circle)	

Filetage & montage	
Monture:	
C-Mount	

Conformité réglementaire	
RoHS 2015:	
Conforme	
Reach 224:	
Conforme	

Certificate of Conformance:	
Visionner	


Description produit

- Téléphoto, capacité macroscopique ou microscopique
 - Focalise de l'Infini à 63 mm (avec objectifs IF)
 - Objectifs disponibles pour procurer des distances de travail et des champs de vision plus petits
- Conçus pour rencontrer les applications d'imagerie les plus demandées, le KV (avec les 5 objectifs) procure un grossissement primaire de 0.10-3.0X. Des adaptateurs optionnels pour les objectifs [Mitutoyo](#) et [Achrovid™](#) corrigés à l'infini et objectifs RMS permettent au KC d'être utilisé comme microscope conventionnel, dans un petit ensemble par rapport aux corps de microscope et la facilité de connecter des caméras vidéo.
- Ils possèdent une large distance de travail et de forts grossissements. Approprié pour un contrôle qualité on-line en production, spécifiquement pour la mesure. Adaptateurs [LDL](#) et LFA se filetent sur monture C. LFA procure une couverture pour des caméras à large format (adaptateur de monture F inclus, capteur max 24 x 36mm). Objectifs interchangeables sur le bâti principal.
- Un [illuminateur fibre optique](#) et un [guide d'anneau lumineux](#) sont recommandés lors de l'utilisation de l'objectif IF4. Un attachement coaxial, [#56-191](#) peut être utlisié pour des applications nécessitant une illumination coaxiale.

Objectif Vidéo Motorisé InFocus™ KC

L'objectif motorisé KC vient complet avec une unité de contrôle CE analogique, câble moteur/contrôleur et une alimentation d'énergie universelle CE (110V et 220V). L'unité de contrôle permet à l'utilisateur de varier la focalisation ainsi que la vitesse et la direction à laquelle la focalisation apparaît.

Informations techniques



Objective	IF1	IF2	IF3	IF3.5	IF4
Primary Magnification	0.36 - 0.75X	0.51 - 0.91X	0.80 - 1.28X	1.80 - 2.29X	2.29 - 2.98
Field of View (1/2" Sensor / Horiz)	18 - 8mm	12.5 - 7mm	8 - 5mm	3.55 - 2.8mm	2.8 - 2.15mm
Working Distance (mm)	490 - 272	343 - 220	213 - 156	100 - 83	73 - 63

Note: Main body is required for these objectives.