

[Afficher tous les 3 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC[®]

Montage Diaphragmes Iris Monture S



TECHSPEC[®] S-Mount Iris Diaphragm Barrel

Stock **#11-151** 4 In Stock

-

1

+

€226⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€226,00 prix unitaire
Qté 5-9	€199,40 prix unitaire
Qté 10-25	€184,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Iris Diaphragm

Function:

Propriétés physiques et mécaniques

12.0

Longueur Tube d'Extension (mm):

Longueur Totale (mm):

15.0	
	Diamètre Externe (mm):
17.0	
	Ouverture Utile CA (mm):
0.7 - 5.0	
Filetage & montage	
	Type de Filetage:
S-Mount	
Conformité réglementaire	
	RoHS 2015:
Conforme	
	Reach 219:
Conforme	
	Certificate of Conformance:
Visionner	

Description produit

- Ouvertures variables pour les systèmes de monture C, S et T
- Un filetage mâle et femelle aux extrémités opposées pour une intégration facile
- Ajustement par bague rotative ou levier pour un contrôle de précision

Les Montures de Diaphragmes à Iris de Monture C, S et T sont dotés de diaphragmes d'iris qui permettent de contrôler avec précision l'ouverture interne d'un système. Grâce à des filetages mâles et femelles, ces montures peuvent être placées n'importe où dans un système de monture C, S ou T. Les ouvertures peuvent être ajustées par une bague rotative pour la version de monture C, par un levier de 4 mm pour la version de monture S et par un levier de 5 mm pour la version de monture T. Les Montures de Diaphragmes à Iris de Monture C, S et T TECHSPEC ajoutent respectivement 12 mm, 12 mm et 18 mm à la longueur du système. Ces montures sont idéales pour contrôler le f/#, l'ouverture du diaphragme et le débit énergétique global d'un système de monture C, S ou T.

REMARQUE : Les plans de l'iris se trouvent à environ 15 mm, 8 mm et 12 mm des extrémités femelles des montures de diaphragme à iris de monture C, S et T respectivement.

Informations techniques

