

[Afficher tous les 7 produits de la même famille.](#)

Objectif Monture F, Schneider 28mm, Distance de Travail Longue



Stock **#87-108** CONTACT

-

1

+

€3.164^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€3.164,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Series:	Schneider Large Format F-Mbunt VIS-NIR Lenses
Remarque:	Optimized Working Distance: 446 - 1306mm
Type:	Fixed Focal Length Lens
Propriétés physiques et mécaniques	
Option Iris:	Variable

87.90	Longueur (mm):
65.0	Diamètre Max. (mm):
65	Diamètre Externe (mm):
516.00	Poids (g):
14.00	Max. Protrusion Derrière (mm):

Propriétés optiques	
720.00	Champ de Vision @ Distance de Travail Min. (mm):
64.4°	Champs de Vision Horizontal, Capteur de 35 mm:
43.30	Cercle Image Max. (mm):
28.00	Distance Focale FL (mm):
0 - ∞	Distance de Travail (mm):
f/2.8 - f/22	Ouverture (f/#):
<4.5	Distorsion (%):
400 - 1000 BBAR	Traitement:
VIS-NIR Color Corrected	Lens Wavelength Range:

Capteur	
35mm (43.3mm Image Circle)	Taille maximale du capteur:
6.20	Pixel Size (µm):

Filetage & montage	
M62.0 x0.75	Filetage Filtre:
F-Mount	Monture:

Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 233:

Description produit

- Objectif de monture F plein format, 35 mm (couvre un cercle d’image de 46 mm)
- Correction de couleur pour une gamme spectrale de 400 à 1000 nm
- Distance focale de 28 mm à 100 mm

Adaptés à l'inspection de surface et aux applications de balayage linéaire, les Objectifs de Monture F Grand Format VIS-NIR de Schneider offrent une faible distorsion et une performance uniforme sur l'ensemble du plan focal. Présentant une focalisation et un iris verrouillables, ces objectifs ont une correction optique adaptée à une gamme de longueur d'onde de 400 – 1000 nm. Ils peuvent couvrir des capteurs au format pouvant atteindre 35 mm (soit une diagonale de 43,3 mm). Les Objectifs de Monture F Grand Format VIS-NIR de Schneider ont une tolérance élevée pour éliminer l'indinaison au plan image, procurant ainsi des résultats précis et reproductibles.