

[Afficher tous les 15 produits de la même famille.](#)

Source de Lumière à Fibre Optique Schott CV-LS RVBB

See More by [SCHOTT Optical Components](#)



Stock **#75-280** NOUVEAU **1 In Stock**

-

1

+

€1.735⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€1.735,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
>50,000	Durée de Vie d'Utilisation (heures):
A20980/RGBW	Numéro de Modèle:
Yes	Contrôle d'Intensité:
LED Illuminator	Type d'Éclairage:

SCHOTT	Fabricant:
Constant	Mode d'Éclairage:
Propriétés physiques et mécaniques	
129W x 201D x 59.69H	Dimensions (mm):
0.816	Poids (kg):
Propriétés optiques	
Red, Green, Blue, or White	Couleur:
Electrical	
Red: 130 Green: 250 Blue: 70 White: 400	Sortie d'Eclairage (Lumens):
Connectivité matérielle & interfaçage	
24 DC	Tension d'Entrée (V):
Power Cord Required and Sold Separately. USA: #75-296 Europe: #75-298 UK: #75-297 China: #75-296 Japan: #78-580 Korea: Not Available	Alimentation d'Énergie:
Environnement & durabilité	
0 to 45	Température d'Utilisation (°C):
Red: 625 Green: 530 Blue: 460 White: 6300	Température Couleur (K):
Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Éclairage à fibre optique sans chaleur, avec la capacité de contrôle numérique à distance
 - Conçus pour les applications de stéréomicroscopie et de vision industrielle
 - Deux modèles de sources lumineuses disponibles
- Les Éclairages à Fibre Optique ColdVision Schott sont conçus pour fournir une qualité de lumière uniforme tout en minimisant l'impact thermique sur les objets éclairés. Les sources de lumière, les guides de lumière et divers accessoires mécaniques et optiques permettent de personnaliser facilement l'éclairage en fonction des applications de vision industrielle ou de microscopie. Les Éclairages à Fibre Optique ColdVision Schott sont disponibles en deux modèles de sources de lumière, la série CV-LS et le modèle MC-LS. Disponibles en blanc froid ou RVBB, la série CV-LS contient une boucle de rétroaction optique qui contrôle l'intensité lumineuse pour des résultats cohérents et reproductibles dans les applications d'inspection industrielle. Le modèle MC-LS offre une intensité lumineuse maximale de 850 lumens et permet une gradation continue de 0 à 100%, s'adaptant ainsi à tous les niveaux de stéréomicroscopie.
- Remarque :** Le cordon électrique est vendu séparément. Voir les spécifications pour les produits spécifiques.