

Power Supply for MFC-200

A black power adapter with a coiled black cable and a white power plug. The adapter is rectangular with a textured top surface. The cable is coiled and ends in a white power plug with two prongs.

Stock #29-231 [CONTACT](#)

AJOUTER AU PANIER

❗ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Caractéristiques du produit

Conformité réglementaire


Visionner

Description produit

- Précision de 1 µm (à 20°C) et longueur de mesure de 0 à 50 mm
- Vitesse de réponse maximale de 500 mm/sec
- Support de plate-forme en granit et 6 embouts de mesure disponibles

Le Système Numérique de Mesure de la Longueur Nikon DIGIMICRO est doté d'une échelle linéaire numérique photoélectrique intégrée qui permet d'effectuer des mesures précises d'épaisseur, de profondeur et de hauteur de matériaux industriels par contact. Ce système de mesure a une plage de mesure de 0 à 50 mm et une valeur minimale lisible de 0,1 µm avec une précision de 1 µm (à 20°C) et une vitesse de réponse de 500 mm/sec. La tête de mesure dispose de 6 options d'embouts de sonde de mesure pour les mesures de différents matériaux: les embouts standard, à pointe, en plastique, décentrés, plats et à rouleaux. Le Système Numérique de Mesure de Longueur Nikon DIGIMICRO est équipé du compteur numérique MFC-200 pour les fonctions de changement d'affichage et de résolution, de changement de direction et de changement d'unité d'affichage. Ce système de mesure est idéal pour les applications de métrologie industrielle nécessitant une précision et une exactitude extrêmes.

Informations techniques



PID4485_Measurement_Probes