

Filtres Passe-Haut en Verre Coloré SCHOTT N-WG295, 12,5 mm de dia., 2 mm d’épaisseur

See More by [SCHOTT Optical Components](#)



Stock **#16-431** ☐ En Stock

1 **€32,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€32,00
Qté 11+
€28,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
12.50

Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
295.00 ±6

Densité (g/cm³): 2.51
Numéro de Verre/Filtre: SCHOTT N-WG295
Traitement: Uncoated
Couleur: Clear
Limite de Bande Passante 1 λ_{p1} (nm): 400
Indice de Réfraction n_d : 1.52
Transmittance Spectrale t_p (%): 99
Limite du Stopband λ_s (nm): 250
Qualité de Surface: 60-40
Température de Transformation (°C): 565
Épaisseur (mm): 2.00 ±0.2
Type: Longpass Filter
Longueur d'Onde: UV
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.2
Facteur de Réflexion P_d : 0.92
Biseau: Protective as needed

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance: Visionner
--