

2" Illuminateur LED à Axe Diffus, Rouge

A black metal box with a glowing light source inside, labeled "AI ADVANCED ELIMINATION". The box is made of dark metal with visible screws at the corners. The interior is brightly lit, creating a strong contrast with the dark exterior. The label is a small, rectangular sticker with a green "AI" logo and the text "ADVANCED ELIMINATION" in white. The box is shown from a slightly elevated angle, highlighting its three-dimensional form.

Stock **#36-554** [CONTACT](#)

AJOUTER AU PANIER

! Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Caractéristiques du produit

Caractéristiques du produit

DL225-050625IC	Numéro de Modèle:
LED Illuminator	Type d'Éclairage:
Advanced Illumination	Fabricant:
Diffuse Axial	Géométrie:

Constant	Mode d'Éclairage:
Propriétés physiques et mécaniques	
128 L x 60 W x 57 T	Dimensions (mm):
351.9	Poids (g):
~2" x 2"	Taille d'Ouverture:
Propriétés optiques	
Red	Couleur:
625	Longueur d'Onde (nm):
25	Distance de Travail (mm):
Connectivité matérielle & interfaçage	
Flying Leads	Connecteur:
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #89-513 Korea: #33-773 China: #66-855	
Environnement & durabilité	
0 to +60	Température d'Utilisation (°C):
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Contains SVHC(s)	Reach 233:

Description produit

- Illumination Diffuse Puissante et Uniforme sur le Champ de Vision
 - Modèle de Dissipateur Thermique Unique
 - Séparateur de Faisceau Interne Parfait pour l'inspection d'Objets très réfléchissants
- Les Éclairages LED Axiaux Diffus d'Advanced Illuminationsont idéaux pour l'inspection d'optiques à haute reflectivité. Ces illuminateurs coaxiaux offre une illumination stable sur les le champ de vision. L'intensité des LED peut être modulée grâce à un potentiomètre intégré. Les Éclairages LED Axiaux Diffus d'Advanced Illumination offrent des performances hors vibration et facilement montables grâce à des filetages M6.
- Remarque :** Alimentation 24 Vrequis, [#66-855](#). Des [Accessoires pour Produits d'Advanced Illumination](#) sont disponibles et vendus séparément. L'intensité des unités ne peut pas être régulée.
- La durée de flash des modèles stroboscopiques dépend d'un signal de déclenchement ou des paramétrages du potentiomètre. La durée du stroboscope peut être ajustée entre 30 et 300 µs grâce à un bouton situé à l'arrière de l'unité. Le signal d'entrée du trigger est compatible CMOS/TTL. La fréquence de déclenchement maximum est de 30 Hz

Informations techniques

