

[Afficher tous les 10 produits de la même famille.](#)

Éclairage de Dôme Plat 300 x 300 mm, Rouge



Effilux Flat Dome Lights

Stock **#22-109** [CONTACT](#)

-

1

+

€1.413⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€1.413,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

EFFI-FD-300-300-625

Numéro de Modèle:

LED Illuminator

Type d'Éclairage:

Effilux

Fabricant:

Géométrie:

Flat Dome Light	
Constant	Mode d'Éclairage:
Propriétés physiques et mécaniques	
339 x 339 x 43.2	Dimensions (mm):
3500	Poids (g):
300 x 300	Zone Active (mm):
Propriétés optiques	
Red	Couleur:
625	Longueur d'Onde (nm):
Electrical	
65	Consommation de Puissance (W):
Connectivité matérielle & interfaçage	
24	Tension d'Entrée (V):
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #15-874 Europe: #15-875 Japan: #73-409 Korea: #73-409 China: #15-874	
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Conforme	Reach 224:
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Performances de l'éclairage de dôme dans un boîtier plat
- Contrôleur analogique intégré pour une intensité et une gradation précises
- Système antireflets pour absorber la lumière parasite
- Mode continue ou stroboscopique

Les Éclairages de Dôme Plats Effilux produisent un éclairage diffus similaire à celui des éclairages de dôme standard, mais avec un boîtier plus fin et plus compact. Ces éclairages de dôme plats offrent une grande surface d'imagerie pour une profondeur de champ et un champ de vision accrus. Le contrôleur analogique intégré très pratique permet un contrôle précis de la puissance et de l'intensité sans nécessiter de composants supplémentaires. Les Éclairages de Dôme Plats Effilux offrent une uniformité >90% et sont dotés d'un système antireflets qui absorbe la lumière indésirable. Les Éclairages de Dôme Plats sont idéaux pour l'imagerie des surfaces texturées, brillantes ou inégales.