

Filtre Passe-Haut SCHOTT RG-780, 25,4 mm de dia.

See More by [SCHOTT Optical Components](#)



Stock **#32-757** 3-4 JOURS

- 1 + **€44,50**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€44,50
Qté 11+
€39,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
25.40

Position de Coupure λ_c (nm):
780±9

Longueur d'Onde de Coupure (nm) : 780.00
Densité (g/cm³): 2.94
Numéro de Verre/Filtre: SCHOTT RG780
Traitement: Uncoated
Couleur: Black
Limite de Bande Passante 1 λ_{p1} (nm): 900.00
Limite de la Bande Passante 2 λ_{p2} (nm): 900.00
Transmittance Spectrale t_p (%): 97.00
Limite du Stopband λ_s(nm): 610.00
Qualité de Surface: 80-50
Température de Transformation (°C): 552.00
Épaisseur (mm): 3.00 ±0.2
Type: Longpass Filter
Longueur d'Onde: IR
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.38
Facteur de Réflexion P_d: 0.91
Biseau: Protective as needed

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Dispensé
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 240: Conforme