

[Afficher tous les 3 produits de la même famille.](#)

Monture Rotative avec Tige de 4"



Rotary Mount with 4" Post and Mounted Polarizer, #52-574



Stock **#52-573** [CONTACT](#)

- 1 + €178⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€178,00 prix unitaire
Qté 5+	€160,20 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:
Adjustable - Rotary

Contenu du Coffret:
Rotary Mount ([#52-572](#))
4" Long 1/4-20 Steel Post ([#59-000](#))

Propriétés physiques et mécaniques

Divisions Echelle:	
90°-0-90° with 1° increments	
Construction:	
Black Anodized Aluminum with Steel Post	
Course (°):	
360	

Filetage & montage

Type de Filetage:	
M42 x 0.75 (T-Mount)	
Compatible Post:	
1/4-20	

Conformité réglementaire

RoHS 2015:	
Conforme	
Reach 223:	
Conforme	
Certificate of Conformance:	
Visionner	

Description produit

- Rotation manuelle de 360°
- Vis de verrouillage pour un positionnement et un alignement sûrs
- Compatible avec des [montures optiques de monture T](#)

La Monture Optique Rotative permet une fine rotation manuelle de 360° de l'optique pour un positionnement angulaire relatif facile. Il s'agit d'une alternative parfaite aux platines de translation rotatives à prix élevé, car cette monture optique rotative peut être utilisée pour aligner les prismes, les cubes séparateurs, les polariseurs et autres composants optiques utilisant un réglage angulaire de 180° (+90°, 0, -90°) avec des incréments de 1°. La monture est compatible avec les [montures optiques de monture T](#). La Monture Optique Rotative est construite en aluminium noir anodisé avec un levier en acier inoxydable. Le modèle [#52-573](#) et [#52-574](#) comprend une tige en acier inoxydable de 4" de longueur de référence [#59-000](#).

Informations techniques

