

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



Stock #14-532 ☐ En Stock



1



€77,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€77,50

Qté 11+

€76,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Dimensions (mm):
50.0 x 50.0

Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
780.00 ±9

Densité (g/cm³): 2.94
Numéro de Verre/Filtre: SCHOTT RG780
Longueur (mm): 50.00
Traitement: Uncoated
Couleur: Black
Limite de Bande Passante 1 λ_{p1} (nm): 900
Limite de la Bande Passante 2 λ_{p2} (nm): 900
Indice de Réfraction n_d : 1.56
Transmittance Spectrale t_p (%): 97
Limite du Stopband λ_s (nm): 610
Qualité de Surface: 60-40
Température de Transformation (°C): 552
Épaisseur (mm): 1.00 ±0.1
Type: Longpass Filter
Longueur d'Onde: IR
Largeur (mm): 50.00
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.2
Facteur de Réflexion P_d : 0.91
Biseau: Protective as needed

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Dispensé
Certificate of Conformance: Visionner