

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT

See More by [SCHOTT Optical Components](#)



Stock #14-437 ☒ En Stock



1



€180,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€180,00

Qté 11+

€159,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Dimensions (mm):

50.0 x 50.0

Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):

480.00

Densité (g/cm³): 2.79
Numéro de Verre/Filtre: SCHOTT BG63
Longueur (mm): 50.00
Traitement: Uncoated
Couleur: Blue-Green
Indice de Réfraction n_d: NA
Qualité de Surface: 60-40
Température de Transformation (°C): 416
Épaisseur (mm): 1.00 ±0.1
Type: IR Cut-Off Filter
Longueur d'Onde: UV-VIS
Largeur (mm): 50.00
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.2
Facteur de Réflexion P_d: 0.92
Biseau: Protective as needed

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner