

# Filtre à Coupure NIR en Verre Coloré pour Environnements Difficiles SCHOTT, BG64, 50 x 50 mm, 1 mm d’épaisseur

See More by [SCHOTT Optical Components](#)



Stock **#14-439** ☐ En Stock

-

1

+

**€180,00**

AJOUTER AU PANIER

|          |
|----------|
| Qté 1-10 |
| €180,00  |

|         |
|---------|
| Qté 11+ |
| €159,00 |

|                                  |
|----------------------------------|
| Prix sur Quantité                |
| <a href="#">Demande de Devis</a> |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Dimensions (mm):  
50.0 x 50.0

Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):  
450.00

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| Densité (g/cm³):<br>2.78                               |
| Numéro de Verre/Filtre:<br><a href="#">SCHOTT BG64</a> |
| Longueur (mm):<br>50.00                                |
| Traitement:<br>Uncoated                                |
| Couleur:<br>Blue-Green                                 |
| Indice de Réfraction n <sub>d</sub> :<br>NA            |
| Qualité de Surface:<br>60-40                           |
| Température de Transformation (°C):<br>417             |
| Épaisseur (mm):<br>1.00 ±0.1                           |
| Type:<br>IR Cut-Off Filter                             |
| Longueur d'Onde:<br>UV-VIS                             |
| Largeur (mm):<br>50.00                                 |
| Tolérance Dimensionnelle (mm):<br>±0.2                 |
| Facteur de Réflexion P <sub>d</sub> :<br>0.92          |
| Biseau:<br>Protective as needed                        |

Conformité réglementaire

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| RoHS:<br><a href="#">Conforme</a>                        |
| Certificate of Conformance:<br><a href="#">Visionner</a> |