


[Afficher tous les 13 produits de la même famille.](#)

Jeu de 3 Filtres ND Magnétiques Empilables de 1" pour WinCamD-LCM avec Capuchons et Mires d'Alignement



Stock **#71-561** 1 In Stock

-

1

+

€1.100⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€1.100,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Caractéristiques du produit

Remarque:

Filters are mounted at 2° to axis.

Contenu du Coffret:

Includes MagND-1, MagND-2, MagND-3

Conformité réglementaire

[Visionner](#)

Certificate of Conformance:

Description produit

- Conformes à la norme ISO11146
- Options de longueur d'onde de 355 à 1150 nm ou 2000 à 16.000 nm
- Options de déplacement de 50 mm à 200 mm

Les Systèmes de Mesure M² DataRay combinent une caméra de profilage de faisceau montée sur une platine de translation automatisée pour constituer un système de mesure M² tout-en-un. Le M², ou facteur de qualité du faisceau, caractérise le degré d'imperfection d'un faisceau laser réel par rapport à un faisceau TEM₀₀ parfait. Il s'agit d'un critère d'acceptation courant pour la fabrication de lasers ou de systèmes laser. Ces systèmes fonctionnent en déplaçant le profileur de faisceau monté à travers le waist du faisceau pour effectuer des mesures conformes à la norme ISO 11146. Ils sont disponibles avec des longueurs de déplacement de 50 ou 200 mm et deux gammes de longueurs d'onde : 355 à 1150 nm ou 2000 - 16.000 nm. Les Systèmes de Mesure M² DataRay sont conçus avec un système USB3 facile à configurer, une interface logicielle intuitive et de nombreux accessoires disponibles séparément. Ces systèmes de mesure sont idéaux pour mesurer une large gamme de M² sur des lasers pulsés et à ondes entretenues.