

Guide de Lumière Flexible à Faisceau de Fibres Schott CV, 8 mm de Dia.

☐ - 1 ☒ + €281^{,00}

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€281,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Espace téléchargement

Propriétés physiques et mécaniques

Rayon de Courbure (pouces):
0.6

Diamètre Ferrule (pouces):

0.393	
	Longueur (mm):
1,016.00	
Propriétés optiques	
	Diamètre Fibre (µm):
8000	
Conformité réglementaire	
	Certificate of Conformance:
Visionner	

Description produit

- Éclairage à fibre optique sans chaleur, avec la capacité de contrôle numérique à distance
- Conçus pour les applications de stéréomicroscopie et de vision industrielle
- Deux modèles de sources lumineuses disponibles

Les Éclairages à Fibre Optique ColdVision Schott sont conçus pour fournir une qualité de lumière uniforme tout en minimisant l'impact thermique sur les objets éclairés. Les sources de lumière, les guides de lumière et divers accessoires mécaniques et optiques permettent de personnaliser facilement l'éclairage en fonction des applications de vision industrielle ou de microscopie. Les Éclairages à Fibre Optique ColdVision Schott sont disponibles en deux modèles de sources de lumière, la série CV-LS et le modèle MC-LS. Disponibles en blanc froid ou RVBB, la série CV-LS contient une boucle de rétroaction optique qui contrôle l'intensité lumineuse pour des résultats cohérents et reproductibles dans les applications d'inspection industrielle. Le modèle MC-LS offre une intensité lumineuse maximale de 850 lumens et permet une gradation continue de 0 à 100%, s'adaptant ainsi à tous les niveaux de stéréomicroscopie.

Remarque : Le cordon électrique est vendu séparément. Voir les spécifications pour les produits spécifiques.