

[Afficher tous les 5 produits de la même famille.](#)

Capteur de Puissance Laser Portable à Écran Tactile à Base de Silicium



Silicon Based Touchscreen Portable Laser Power Meter, #34-514

Stock **#34-514** 2 In Stock

-

1

+

€2.060⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€2.060,00 prix unitaire
Qté 5+	€1.855,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
17	Durée de Vie d'Utilisation (heures):
0.2	Temps de Réponse (s):
Touch screen color LCD	Type of Display:
USB Port Available for Data Transfer	Remarque:

Propriétés physiques et mécaniques	
212.00	Longueur (mm):
150.00	Poids (g):
41.00	Largeur (mm):
15.0	Profondeur (mm):
7.00	Précision (%):

Propriétés optiques	
320 - 1100	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
320 - 1100nm (attenuator Off) 400 - 1100nm (attenuator On)	Gamme Spectrale:

Capteur	
10 x 10	Taille de Capteur Max. (mm):

Electrical	
36 (attenuator Off) 300 (attenuator On)	Puissance Max. (mW):
Densité de Puissance Maximale Incidente (W/cm²): 100.00	
0.3 nW - 36 mW @ 980nm (attenuator Off) 3 nW - 300 mW @ 980nm (attenuator On)	Power Range:
10 @ 980nm	Puissance Équivalente de Bruit (pW):

Connectivité matérielle & interfaçage	
USB Rechargeable Battery	Alimentation d'Énergie:

Filetage & montage	
8-32 threaded (x1)	Mounting Hole for Screw:

Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 242:

Description produit

- Petit Format Portable avec Écran Tactile
- Ordinateurs et Logiciels non Nécessaires
- Seuil de Dommages Élevé
- Batterie Rechargeable par USB

Les Capteurs de Puissance Laser Portables à écran tactile comprennent des écrans LCD avec des commandes d'écran tactile, la capacité d'ajuster la longueur d'onde, la luminosité et l'orientation de l'écran, et un affichage min/max. Disponibles en deux versions, une comme capteur à base de silicium et l'autre comme absorbeur, ces capteurs de puissance portables peuvent transférer les données à un ordinateur par un port mini-USB pour l'enregistrement de données. Le modèle de capteur au silicium (#34-514) est composé de corps pliable avec un blocage à 90 degrés, offrant la capacité unique d'être placé sur une table optique sans montage lorsqu'il est orienté à 90 degrés. Si la hauteur du faisceau est de 78 mm au dessus de la table optique, vous pouvez simplement placer le capteur de puissance replié directement sur la table. Les deux modèles de Capteurs de Puissance Laser Portables à écran tactile ont des trous de montage 8-32 pour le montage sur table ainsi qu'une batterie rechargeable.

Remarque : Câble mini-USB non inclus.