

Filtres Passe-Haut en Verre Coloré SCHOTT GG400, 50 x 50 mm, 1 mm d'épaisseur

See More by [SCHOTT Optical Components](#)



Stock **#14-475** ☐ En Stock

1 **€77,50**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€77,50
Qté 11+
€76,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Dimensions (mm):
50.0 x 50.0

Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
400.00 ±6

Densité (g/cm³): 2.55
Numéro de Verre/Filtre: SCHOTT GG400
Longueur (mm): 50.00
Traitement: Uncoated
Couleur: Clear
Limite de Bande Passante 1 λ_{p1} (nm): 480
Limite de la Bande Passante 2 λ_{p2} (nm): 700
Indice de Réfraction n_d : 1.52
Transmittance Spectrale t_p (%): 93
Limite du Stopband λ_s (nm): 340
Qualité de Surface: 60-40
Température de Transformation (°C): 537
Épaisseur (mm): 1.00 ±0.1
Type: Longpass Filter
Longueur d'Onde: VIS
Largeur (mm): 50.00
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.2
Facteur de Réflexion P_d : 0.92
Biseau: Protective as needed

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Dispensé
Certificate of Conformance: Visionner