

Filtres Passe-Haut en Verre Coloré SCHOTT GG420, 12,5 mm de dia., 1 mm d'épaisseur

See More by [SCHOTT Optical Components](#)



Stock **#16-409** 3-4 JOURS

- 1 + **€32,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€32,00
Qté 11+
€28,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
12.50

Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
420.00 ±6

Densité (g/cm³): 2.55
Numéro de Verre/Filtre: SCHOTT GG420
Traitement: Uncoated
Couleur: Yellow
Limite de Bande Passante 1 λ_{p1} (nm): 530
Limite de la Bande Passante 2 λ_{p2} (nm): 700
Indice de Réfraction n_d: 1.52
Transmittance Spectrale t_p (%): 93
Limite du Stopband λ_s (nm): 360
Qualité de Surface: 60-40
Température de Transformation (°C): 535
Épaisseur (mm): 1.00 ±0.1
Type: Longpass Filter
Longueur d'Onde: VS
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.2
Facteur de Réflexion P_d: 0.92
Biseau: Protective as needed

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance: Visionner
