

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

Filtres Passe-Haut en verre Colore SCHOTT N-WG295, 12,5 mm de dia., 1 mm d'épaisseur

See More by [SCHOTT Optical Components](#)



Stock #16-404 3-4 JOURS



1



€32,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€32,00

Qté 11+

€28,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):  
12.50

Longueur d'Onde de Coupure (nm) :  
295.00 ±6

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| Densité (g/cm³):<br>2.51                                  |
| Numéro de Verre/Filtre:<br><a href="#">SCHOTT N-WG295</a> |
| Traitement:<br>Uncoated                                   |
| Couleur:<br>Clear                                         |
| Limite de Bande Passante 1 $\lambda_{p1}$ (nm):<br>400    |
| Indice de Réfraction $n_d$ :<br>1.52                      |
| Transmittance Spectrale $t_p$ (%):<br>99                  |
| Limite du Stopband $\lambda_s$ (nm):<br>250               |
| Qualité de Surface:<br>60-40                              |
| Température de Transformation (°C):<br>565                |
| Épaisseur (mm):<br>1.00 ±0.1                              |
| Type:<br>Longpass Filter                                  |
| Longueur d'Onde:<br>UV                                    |
| Tolérance Dimensionnelle (mm):<br>±0.2                    |
| Facteur de Réflexion $P_d$ :<br>0.92                      |
| Biseau:<br>Protective as needed                           |

### Conformité réglementaire

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| Certificate of Conformance:<br><a href="#">Visionner</a> |
|----------------------------------------------------------|