

[Afficher tous les 4 produits de la même famille.](#)

Barre Lumineuse Configurable de Smart Vision Lights, 300 mm, Rouge



Stock **#90-425** **NOUVEAU** **1 In Stock**

-

1

+

€843^{,00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€843,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
LSR300-625-CONFIG	Numéro de Modèle:
LED Illuminator	Type d'Éclairage:
Smart Vision Lights LLC	Fabricant:
Bar Light	Géométrie:

Mode d'Éclairage:

Constant or Strobed	
Propriétés physiques et mécaniques	
325.00 L x 54.20 W x 50.00 D	Dimensions (mm):
816	Poids (g):
290.00 L x 40.00 W	Zone Active (mm):
Propriétés optiques	
Red	Couleur:
625	Longueur d'Onde (nm):
300 - 2000	Distance de Travail (mm):
Electrical	
10 - ∞	Strobe Duration (µs):
Connectivité matérielle & interfaçage	
5-pin M12 connector	Connecteur:
24 VDC ± 5%	Tension d'Entrée (V):
Filetage & montage	
T-Slot for M6 Nut	Monture:
Environnement & durabilité	
-10° to +40°	Température d'Utilisation (°C):
Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Angle du faisceau réglable permettant à l'utilisateur de contrôler l'intensité et le champ de vision
- Lentilles étroites, moyennes et larges, et des fenêtres optiques différentes (diffuse, transparente ou polarisantes) incluses
- Disponibles en blanc, bleu, vert, rouge
- Idéales pour le prototypage ou les applications sur site nécessitant un réglage de l'éclairage

Les Barres Lumineuses LSR Configurables de Smart Vision Lights sont des sources lumineuses de haute performance conçues pour être ajustées sur place. Ces barres lumineuses sont dotées de matrices de lentilles OptiCard qui permettent de régler l'angle du faisceau d'étroit à large en fonction de la distance de travail et du champ de vision. Elles sont disponibles en blanc, bleu (470 nm), vert (530 nm) et rouge (625 nm) à une longueur de 300 mm et comprennent une fenêtre, un polariseur et un diffuseur pour le contrôle de l'éblouissement et un éclairage uniforme. Lorsqu'elles sont utilisées en mode stroboscopique avec la fonction Multi-Drive™ intégrée, les Barres Lumineuses LSR Configurables de Smart Vision Lights sont capables de délivrer jusqu'à 340.000 Lux à courte distance. Ces éclairages sont idéaux pour le prototypage en laboratoire avec différents échantillons ou lorsqu'un réglage rapide est nécessaire dans l'atelier pour des applications telles que la lecture de codes-barres et le tri de palettes.