

Corps Principal ST KC VideoMax avec Iris, Monture T



#86-890: ST Main Bodywith Iris, T-Mount, KC VideoMax



Stock **#86-890** 1 In Stock

-

1

+

€3.440⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€3.440,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques du produit

Remarque:
0.2X - 0.5Xw/ Auxiliary Lens, Working Distance: 940
- 405mm

Long Distance Microscope		Type:
Propriétés physiques et mécaniques		
0.54	Poids (lbs):	
Propriétés optiques		
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2": 0.10X - 0.21X: 64 - 30mm 0.2X - 0.5X: 32 - 12.8mm		
43.30	Cercle Image Max. (mm):	
Grossissement Primaire PMAG:		
0.10X - 0.21X		
Distance de Travail (mm):		
965 - 1,880		
Capteur		
Taille maximale du capteur: 35mm (43.3mm Image Circle)		
Filetage & montage		
M42 x0.75 (T-Mbunt)	Monture:	
Conformité réglementaire		
Conforme	RoHS 2015:	
Conforme	Reach 224:	
Visionner	Certificate of Conformance:	


DESCRIPTION PRODUIT

- Téléphoto, capacité macroscopique ou microscopique
 - Focalise de l'infini à 63 mm (avec objectifs IF)
 - Objectifs disponibles pour procurer des distances de travail et des champs de vision plus petits
- Conçus pour rencontrer les applications d'imagerie les plus demandées, le KV (avec les 5 objectifs) procure un grossissement primaire de 0.10-3.0X. Des adaptateurs optionnels pour les objectifs [Mitutoyo](#) et [Achrovid™](#) corrigés à l'infini et objectifs RMS permettent au KC d'être utilisé comme microscope conventionnel, dans un petit ensemble par rapport aux corps de microscope et la facilité de connecter des caméras vidéo.
- Ils possèdent une large distance de travail et de forts grossissements. Approprié pour un contrôle qualité on-line en production, spécifiquement pour la mesure. Adaptateurs [LDL](#) et LFA se filetent sur monture C. LFA procure une couverture pour des caméras à large format (adaptateur de monture F inclut, capteur max 24 x 36mm). Objectifs interchangeables sur le bâti principal.
- Un [illuminateur fibre optique](#) et un [guide d'anneau lumineux](#) sont recommandés lors de l'utilisation de l'objectif IF4. Un attachement coaxial, [#56-191](#) peut être utlitié pour des applications nécessitant une illumination coaxiale.

Objectif Vidéo Motorisé InFocus™ KC

L'objectif motorisé KC vient complet avec une unité de contrôle CE analogique, câble moteur/contrôleur et une alimentation d'énergie universelle CE (110V et 220V). L'unité de contrôle permet à l'utilisateur de varier la focalisation ainsi que la vitesse et la direction à laquelle la focalisation apparaît.

INFORMATIONS TECHNIQUES



Objective	IF1	IF2	IF3	IF3.5	IF4
Primary Magnification	0.36 - 0.75X	0.51 - 0.91X	0.80 - 1.28X	1.80 - 2.29X	2.29 - 2.98
Field of View (½" Sensor / Horiz.)	18 - 8mm	12.5 - 7mm	8 - 5mm	3.55 - 2.8mm	2.8 - 2.15mm
Working Distance (mm)	490 - 272	343 - 220	213 - 156	100 - 83	73 - 63

Note: Main body is required for these objectives.