


[Afficher tous les 8 produits de la même famille.](#)

Film Polarisant Linéaire à Contraste Super Élevé, 990 mm x 620 mm, Adhésif



Super High Contrast Linear Polarizing Film

Stock **#26-917** **1 In Stock**- 1 + €985⁰⁰**AJOUTER AU PANIER**

Prix sur Quantité

Qté 1-10	€985,00 prix unitaire
Qté 11-25	€886,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:
Linear Polarizer

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
990 x 620 (nominal)Épaisseur (mm):
0.13

Polarizing Film

Construction:

Propriétés optiques

15,000:1 nominal **Rapport d'Extinction:**

Cellulose Triacetate Film **Substrat:** □

>42 **Transmission Polarisation-P (%):**

400 - 700 **Gamme de Longueur d'Onde (nm):**

Environnement & durabilité

-20 to +70 **Température d'Utilisation (°C):**

Conformité réglementaire

Conforme **RoHS 2015:**

Visionner **Certificate of Conformance:**

Conforme **Reach 250:**

Description produit

- Contraste exceptionnel de 15.000:1 dans le spectre visible
- Disponible avec ou sans face arrière adhésive
- Géométries circulaires ou rectangulaires
- Pour un contraste supérieur, voir [Film Polarisant à Contraste Ultra-Élevé \(XP42HE\) TECHSPEC](#)

Le Film Polarisant à Contraste Super Élevé présente un rapport de contraste de 15.000:1 entre 400 et 700 nm avec une transmission $\geq 42\%$ dans cette plage. Ces films polarisants sont disponibles dans des géométries circulaires ou rectangulaires de différentes tailles. Le Film Polarisant à Contraste Super Élevé est facilement découpé aux géométries requises à l'aide d'outils de coupe courants pour l'intégration en système. En outre, la version 1000 x 620 mm est disponible avec une face arrière adhésive pour faciliter l'incorporation dans diverses applications. Ces films polarisants sont idéaux pour les applications d'imagerie, de métrologie et de microscopie où un haut contraste est primordial.