


[Afficher tous les 8 produits de la même famille.](#)

Film Polarisant Linéaire à Contraste Super Élevé, 990 mm x 620 mm, Adhésif



Super High Contrast Linear Polarizing Film

Stock **#26-917** 1 In Stock

-

1

+

€985⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-10	€985,00 prix unitaire
Qté 11-25	€886,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Linear Polarizer

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

990 x 620 (nominal)

Dimensions (mm):

0.13

Épaisseur (mm):

Polarizing Film	Construction:
Propriétés optiques	
15,000:1 nominal	Rapport d'Extinction:
Cellulose Triacetate Film	Substrat: □
>42	Transmission Polarisation-P (%):
400 - 700	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
Environnement & durabilité	
-20 to +70	Température d'Utilisation (°C):
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 250:

Description produit

- Contraste exceptionnel de 15.000:1 dans le spectre visible
- Disponible avec ou sans face arrière adhésive
- Géométries circulaires ou rectangulaires
- Pour un contraste supérieur, voir [Film Polarisant à Contraste Ultra-Élevé \(XP42HE\) TECHSPEC](#)

Le Film Polarisant à Contraste Super Élevé présente un rapport de contraste de 15.000:1 entre 400 et 700 nm avec une transmission ≥42% dans cette plage. Ces films polarisants sont disponibles dans des géométries circulaires ou rectangulaires de différentes tailles. Le Film Polarisant à Contraste Super Élevé est facilement découpé aux géométries requises à l'aide d'outils de coupe courants pour l'intégration en système. En outre, la version 1000 x 620 mm est disponible avec une face arrière adhésive pour faciliter l'incorporation dans diverses applications. Ces films polarisants sont idéaux pour les applications d'imagerie, de métrologie et de microscopie où un haut contraste est primordial.