

[Afficher tous les 16 produits de la même famille.](#)

Rétroéclairage Homogène SWIR, 1300 nm



Efflux SWIR LED Backlights

Stock **#28-630** [CONTACT](#)

-

1

+

€2.390⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€2.390,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
EFFI-MBL-100T-100-1300	Numéro de Modèle:
LED Illuminator	Type d'Éclairage:
>90%	Uniformity (%):
Efflux	Fabricant:

Backlight	Géométrie:
	Mode d'Éclairage:
Continuous with AIC (Analog Intensity Control)	
Propriétés physiques et mécaniques	
136.5 x 109.5 x 80.0	Dimensions (mm):
100 x 100	Zone Active (mm):
Propriétés optiques	
SWIR	Couleur:
1,300	Longueur d'Onde (nm):
Connectivité matérielle & interfaçage	
M12, 4 pins	Connecteur:
24VDC	Tension d'Entrée (V):
Alimentation d'Énergie:	
Power Supply Required and Sold Separately:	
USA: #15-874	
Europe: #15-875	
Japan: #73-409	
Korea: #73-409	
China: #15-874	
Environnement & durabilité	
-20 to 70	Température d'Utilisation (°C):
IP50	Norme Environnementale:
Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Gamme complète de longueurs d'onde SWIR disponible
- Éclairage uniforme et de haute intensité
- Homogénéité >80% à la longueur d'onde de conception

Les Rétroéclairages LED SWIR Effilux fournissent un éclairage intense et uniforme pour les applications de vision industrielle, de tri et d'inspection du silicium. Ils sont disponibles dans des longueurs d'onde de 1050, 1200, 1300, 1450, 1550 et 1650 nm. Ces rétroéclairages sont conçus avec une homogénéité >80% à leurs longueurs d'onde de conception. Les Rétroéclairages LED SWIR Effilux sont des compléments idéaux pour les applications utilisant les Objectifs SWIR à Distance Focale Fixe Série C TECHSPEC®, les Objectifs Télécentriques SWIR SilverTL™ TECHSPEC® et les caméras SWIR LUCID Vision Labs Triton™ GigE d'Alimentation Ethernet (PoE).