

Anneau Lumineux SWIR Réglable, 1650 nm



Effilux SWIR LED Ring Lights

Stock **#28-627** [CONTACT](#)

-

1

+

€3.996⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€3.996,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques du produit

EFFI-RING-1650-KIT-CV

Numéro de Modèle:

-

Nombre de LEDs:

LED Illuminator	Type d'Éclairage:
>90%	Uniformity (%):
Effilux	Fabricant:
Ring Light	Géométrie:
Strobed or Constant	Mode d'Éclairage:

Propriétés physiques et mécaniques

58.0	Diamètre Interne (mm):
151.0 W x 117.0 L x 40.0 H	Dimensions (mm):
400	Poids (g):
100 x 100	Zone Active (mm):

Propriétés optiques

SWMR	Couleur:
1,650	Longueur d'Onde (nm):

Connectivité matérielle & interfaçage

M12, 5 pins	Connecteur:
24VDC	Tension d'Entrée (V):

Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately.
USA: #15-874
Europe: #15-875
Japan: #73-409
Korea: #73-409
China: #15-874

Filetage & montage

M4 (x4) and 3.5mm Thru (x4)	Monture:
-----------------------------	----------

Environnement & durabilité

-10 to 50	Température d'Utilisation (°C):
IP65	Norme Environnementale:

Conformité réglementaire

Visionner	Certificate of Conformance:
---------------------------	-----------------------------

DESCRIPTION PRODUIT

- Gamme complète de longueurs d'onde SWMR disponible
- Éclairage uniforme et de haute intensité
- Angles d'éclairage réglables

Les Anneaux Lumineux LED SWMR Effilux fournissent un éclairage intense et uniforme pour les applications de vision industrielle, de tri et d'inspection du silicium. Disponibles en longueurs d'ondes de 1050, 1200, 1300, 1450, 1550 et 1650 nm. Ces anneaux lumineux offrent des positions de lentilles et d'angles d'éclairage réglables pour une flexibilité accrue. Les Anneaux Lumineux LED SWMR Effilux sont des compléments idéaux pour les applications utilisant les Objectifs SWMR à Distance Focale Fixe Série C TECHSPEC®, les Objectifs Télécentriques SWMR SilverTL™ TECHSPEC® et les Caméras SWMR LUCID Vision Labs Triton™ GiGE Power over Ethernet (PoE) ou les Caméras SWMR Teledyne FLIR IIS Forge 1GiE.

Remarque : Les anneaux lumineux sont accompagnés d'une fenêtre semi-diffuse et d'un kit de positionnement de lentille 25°.

Fichiers pour montures imprimables en 3D



Configuration pour anneaux lumineux

TÉLÉCHARGER

Conçus pour être utilisés avec les [Systèmes de Montage à Bras Articulé](#), ces montures imprimées en 3D permettent de positionner facilement les éclairages dans les configurations à fond clair ou à fond noir. La conception est basée sur le montage de l'éclairage sur des tables optiques de 1/4-20" ou dans des systèmes d'extrusion 80/20, mais peut être adaptée en fonction des besoins de l'utilisateur. Des montures sont disponibles pour les anneaux lumineux, barres lumineuses, éclairages linéaires et spots lumineux en ligne.



Note d'application

Montures d'éclairage pour les applications de vision industrielle
[Lire](#). □



Vidéo

Assemblage de montures imprimées en 3D pour les géométries d'éclairage courantes
[Regarder](#). □