

# Filtres Passe-Haut en Verre Coloré SCHOTT RG665, 50 x 50 mm, 2 mm d'épaisseur

See More by [SCHOTT Optical Components](#)



Stock **#14-521** ☒ En Stock

1  **€77,50**

AJOUTER AU PANIER

|                                  |
|----------------------------------|
| Qté 1-10                         |
| €77,50                           |
| Qté 11+                          |
| €76,00                           |
| Prix sur Quantité                |
| <a href="#">Demande de Devis</a> |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Dimensions (mm):  
50.0 x 50.0

Longueur d'Onde de Coupure (nm) :  
665.00 ±6

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| Densité (g/cm³):<br>2.77                                |
| Numéro de Verre/Filtre:<br><a href="#">SCHOTT RG665</a> |
| Longueur (mm):<br>50.00                                 |
| Traitement:<br>Uncoated                                 |
| Couleur:<br>Red                                         |
| Limite de Bande Passante 1 $\lambda_{p1}$ (nm):<br>750  |
| Indice de Réfraction $n_d$ :<br>1.54                    |
| Transmittance Spectrale $t_p$ (%):<br>96                |
| Limite du Stopband $\lambda_s$ (nm):<br>580             |
| Qualité de Surface:<br>60-40                            |
| Température de Transformation (°C):<br>527              |
| Épaisseur (mm):<br>2.00 ±0.2                            |
| Type:<br>Longpass Filter                                |
| Longueur d'Onde:<br>VS                                  |
| Largeur (mm):<br>50.00                                  |
| Tolérance Dimensionnelle (mm):<br>±0.2                  |
| Facteur de Réflexion $P_d$ :<br>0.91                    |
| Biseau:<br>Protective as needed                         |

Conformité réglementaire

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| RoHS 2015:<br><a href="#">Dispensé</a>                   |
| Certificate of Conformance:<br><a href="#">Visionner</a> |