


In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



TRUMPF TruPulse nano Lasers



Stock #18-309 FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS



1



€17.995,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€17.995,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Température d'Utilisation (°C):  
0 to +40

Polarisation:  
Random

|                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimensions (mm):</b><br>377 x249 x115                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Longueur d'Onde (nm):</b><br>1,062.00 ±3                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Qualité Mode, M²:</b><br><1.6 (1.3 typical)                                                                                                                                                                                              |
| <b>Alimentation d'Énergie:</b><br>Power Supply Required and Sold Separately.<br>USA: <a href="#">#18-311</a><br>Europe: <a href="#">#18-311</a><br>Japan: <a href="#">#18-311</a><br>Korea: <a href="#">#18-311</a><br>China: Not Available |
| <b>Alimentation:</b><br>24 VDC, 530 W                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Méthode de Refroidissement:</b><br>Air                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Puissance de Sortie (W):</b><br>100                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Remarque:</b><br>Includes:<br>1 x3m Optical Cable<br>1 x Integral Red Alignment Laser (RAL)<br>1 x F75 Removeable Collimator without Flange<br>1 x Break-out Board<br>1 x RS232 Cable                                                    |
| <b>Diamètre du Faisceau (mm):</b><br>7.5 ±1.5                                                                                                                                                                                               |
| <b>Fabricant:</b><br>TRUMPF                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Type de Sortie:</b><br>Fiber-Coupled                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Type de Laser:</b><br>Fiber                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Divergence de Faisceau (mrad):</b><br>0.36 ±0.072                                                                                                                                                                                        |
| <b>Classe CDRH:</b><br>4                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Couleur:</b><br>Infrared                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Numéro de Modèle:</b><br>TruPulse 2010 nano (FK10-EP)                                                                                                                                                                                    |
| <b>Puissance de Pointe (kW):</b><br>>10                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Énergie d'Impulsion:</b><br>>1.3 (maximum)                                                                                                                                                                                               |
| <b>Largeur d'Impulsion (ns):</b><br>4 - 2000                                                                                                                                                                                                |
| <b>Fréquence de Répétition des Impulsions PRR (kHz):</b><br>1 - 4000                                                                                                                                                                        |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Conforme</a>                        |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |