

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

Filtres Passe-Haut en verre Colore SCHOTT RG780, 12,5 mm de dia., 2 mm d'épaisseur

See More by [SCHOTT Optical Components](#)



Stock #16-453 3-4 JOURS



1



€32,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€32,00

Qté 11+

€28,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
12.50

Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
780.00 ±9

Densité (g/cm³): 2.94
Numéro de Verre/Filtre: SCHOTT RG780
Traitement: Uncoated
Couleur: Black
Limite de Bande Passante 1 λ_{p1} (nm): 900
Limite de la Bande Passante 2 λ_{p2} (nm): 900
Indice de Réfraction n_d: 1.56
Transmittance Spectrale t_p (%): 97
Limite du Stopband λ_s (nm): 610
Qualité de Surface: 60-40
Température de Transformation (°C): 552
Épaisseur (mm): 2.00 ±0.2
Type: Longpass Filter
Longueur d'Onde: IR
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.2
Facteur de Réflexion P_d: 0.91
Biseau: Protective as needed

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance: Visionner
