

[Afficher tous les 2 produits de la même famille.](#)

Fermeur à Centrage Automatique, 5-100 mm de diamètre



Self-Centering Jaw Clamps

Stock **#16-078** **7 In Stock**

-

1

+

€410⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€410,00 prix unitaire
Qté 5+	€361,80 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

❗ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Fixed	Type:
Circular	Type d'Optique:

Propriétés physiques et mécaniques	
166	Hauteur (mm):

138	Diamètre Externe (mm):
0.68	Poids (lbs):
Black Anodized Aluminum	Construction:
Filetage & montage	
5.0 - 100.0	Taille des optiques compatibles (mm):
M6 x 1.0, 1/4-20	Compatible Post:


Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 247:

Description produit

- Deux tailles de montures disponibles, pour des optiques de 4 mm à 36 mm et de 5 mm à 100 mm de dia
- La ligne centrale optique reste constante quel que soit le diamètre optique
- Les montures comportent des trous de fixation taraudés métriques et impériaux

Les Fermoirs à Centrage Automatique sont idéaux pour échanger facilement des optiques de différents diamètres dans un système tout en maintenant une ligne centrale optique constante de ce système. Des montures sont disponibles pour monter des optiques de 4 mm à 36 mm de diamètre (#16-077) ou des optiques de 5 mm à 100 mm de diamètre (#16-078). Le petit fermoir à centrage automatique comporte des trous de montage taraudés M4 x 0,7 et 8-32, tandis que le grand fermoir à centrage automatique comporte des trous de montage taraudés M6 x 1,0 et 1/4"-20. Les fermoirs en acier inoxydable sont dotés d'une rainure en V pour faciliter l'alignement vertical des optiques plus fines. Les Fermoirs à Centrage Automatique peuvent être montés directement sur les [Tiges de Montage en Acier Inoxydable TECHSPEC®](#) et les Tiges à Pied.

Informations techniques



Outer Diameter (mm)	Min. Optic Diameter (mm)	Max. Optic Diameter (mm)	A (mm)	B	C	Stock No.
58	4	36	74	#8-32	M4 x 0.7	#16-077
138	5	100	166	1/4-20	M6 x 1.0	#16-078