

[Afficher tous les 5 produits de la même famille.](#)

Puissance Mètre Laser USB UV-VIS

See More by [Coherent®](#)



Stock **#68-625** [CONTACT](#)

-

1

+

€1.840⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€1.840,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:	
USB UV/MS Coherent Part Number: 1168337	
Type:	
Meterless	
Calibration Incertaine (%):	
±1	

Méthode de Refroidissement:	
Air	
Propriétés physiques et mécaniques	
Diamètre Zone Active (mm):	
10.0	
Propriétés optiques	
Gamme de Longueur d'Onde (nm):	
325 - 1065	
Capteur	
Capteur:	
Silicon	
Electrical	
Puissance Maximale du Faisceau Incident (mW):	
100	
Puissance Minimale du Faisceau Incident (nW):	
5000	
Puissance de Bruit Équivalent NEP (nW):	
100	
Power Range:	
10µW - 100mW	
Connectivité matérielle & interfaçage	
Longueur du Câble (m):	
2.5	
Interface:	
USB	
Conformité réglementaire	
RoHS 2015:	
Dispensé	
Reach 224:	
Contains SVHC(s)	
Certificate of Conformance:	
Visionner	

Description produit

- Utilisent des Détecteurs en Silicium ou Germanium
- Parfaits pour Mesures Laser CW à Partir de l'Ordre du nW Jusqu'à Quelques mW
- Pare-Lumière Amovible
- Compatibles avec des [Mesureurs de Puissance et d'Énergie Laser de Coherent®](#)

Les Capteurs de Puissance Optique à Sensibilité Élevée de Coherent® sont des capteurs à semi-conducteurs conçus pour des mesures de lasers continus de l'ordre du nanowatt jusqu'à quelques milliwatts. Ils sont disponibles pour la détection de l'ultraviolet à l'infrarouge, et disposent d'un pare-lumière amovible. Une atténuateur pour stimuler la puissance jusqu'à 5 W est également disponible.

Remarque : Les capteurs OP-2 sont compatibles avec les puissance-mètres LabMax-Pro ([#35-203](#)), LabMax-TOP/TO ([#88-412](#)), FieldMaxI-TOP/TO ([#66-277](#)), et FieldMate ([#59-978](#)).