


Détecteur au Silicium, Réponse Amélioré UV, 0,8 mm²



Silicon Photodiodes

Stock **#57-509** FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

-

1

+

€31,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€31,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Température d'Utilisation (°C):
-20 to 60

Type:
Unbiased

Applications Typiques:
Low light levels, wide spectral bandwidth response

Capacitance Terminale (pF):
60 @ 0 V

Temps de Montée (µs):

0.2 @ 0 V/50 Ω, 254nm
Résistance de Shunt @ V=-10mV (MΩ): 500.00
Saturation Current, I_{sat} (mA): 0.1
Réponse @ 254nm (AW): 0.14
Zone Active (mm²): 0.8
Puissance de Bruit Équivalent NEP (W/ Hz^{1/2}): 6.4 x 10 ⁻¹⁴
Délectivité (cmHz^{1/2}/W): 1.4 x 10 ¹² @ 0 V, 254nm
Numéro de Modèle: UV-001
Remarque: UV Enhanced Response
Construction: Inversion Layer
Protective Window: Quartz
Package: TO-5

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner