

Monture d’Ajustement pour Filtres Spatiaux



Stock **#39-976** 5 In Stock

-

1

+

€660^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€660,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Propriétés physiques et mécaniques	
Black Anodized Aluminum	Construction:
Pinhole: ±3 in X-Axis and Y-Axis Objective: 19 in Z-Axis	Course (mm):
9.5	Ouverture (mm):
2.5 in Z-Axis	Précision (µm):

Filetage & montage

36 TPI 55° Whitworth (DIN Objective)	Monture:
1/4-20	Filetage:
50.8 TPI in X-Axis and Y-Axis	Pas de Vis:

Conformité réglementaire

Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:


Description produit

- Axes X-Y ajustables
- Pré-monté sur une monture cardan
- Conception à style ouvert

Notre Monture d'Ajustement pour Filtres Spatiaux de précision figure un roulement à billes, un mouvement d'objectif sur rail inoxydable et un contrôleur micrométrique. La monture accepte des sténopés standards de diamètre 3/8" (9,5 mm) et est ajustable grâce à deux vis moletées pour le réglage en X et Y. Cette assemblée est, de plus, montée sur une table inclinée qui possède un ajustement biaxial X- Y via deux molettes. Un filetage 1/4 - 20 sur la base permet la connexion de la plateforme sur toute tige ou tout autre équipement de positionnement.

Remarque : Le filtre spatial n'opère pas avec l'objectif 5,5 mm. La Monture d'Ajustement pour Filtres Spatiaux est uniquement compatible avec les objectifs suivants : DIN Achromatique 4X ([#43-902](#)), DIN Plan 4X ([#67-706](#)), et le JIS Achromatique 10X

Informations techniques



Input Beam Diameter (mm)	Magnification/Focal Length of Objective Lens (mm)	
	4X/31.04	10X/17.13
0.96	35µm	20µm
0.81	50µm	25µm
0.75	50µm	25µm
0.70	50µm	25µm
0.68	50µm	25µm
0.63	50µm	35µm
0.48	50µm	35µm