

Anneau Lumineux LED Blanc



Stock **#63-306** FIN DE SÉRIE **2 In Stock**

-

1

+

€630^{,00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€630,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques du produit

100,000

Durée de Vie LED (heures):

N/A

Irradiance @ 40mm (W/m²):

LED Illuminator

Type d'Éclairage:

Ring Light	Géométrie:
Strobed or Constant	Mode d'Éclairage:
Propriétés physiques et mécaniques	
74.20	Diamètre (mm):
17.00	Hauteur (mm):
Propriétés optiques	
White	Couleur:
Taille du Spot à 40mm de Distance de Travail (mm):	65.00
Connectivité matérielle & interfaçage	
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #59-433 Europe: Not Available Japan: #59-433 Korea: Not Available China: #59-433	
Filetage & montage	
(4) M3	Filetage:
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Conforme	Reach 209:
Visionner	Certificate of Conformance:

DESCRIPTION PRODUIT

[#59-433](#) Universal Power Supply is required for operation. [#63-343](#) Ring Light Heat Sink is recommended to maintain performance and optimize product lifetime.

- Intensité Variable avec le Contrôleur de Courant Continu
- Excellente Uniformité
- 100 000 heures de Durée de Vie
- [Dissipateurs thermiques et Alimentations](#) vendus séparément

Les Anneaux Lumineux LED Compacts fournissent une illumination à forte intensité nécessaire aux applications biomédicales, à fluorescence, stroboscopiques et de vision industrielle. Chaque module LED contient quatre filetages M3 sur un cercle de diamètre de 29mm. L'alimentation universelle qui accepte une entrée de 90 - 245V AC, est livrée avec des adaptateurs pour les Etats-Unis, l'Europe et le Royaume Uni. Grâce au montage sur rail DIN du régulateur de courant continu, l'intensité des LED peut être réglée manuellement via un potentiomètre ou en fournissant une sortie de commande analogique de 0 - 5V. Le régulateur de courant continu est conçu pour apporter jusqu'à 400mA à 24V.

Remarque : [#59-433](#) Une alimentation universelle est requise pour le bon fonctionnement de l'appareil. [#63-343](#) Le dissipateur thermique de l'anneau lumineux est recommandé pour maintenir une bonne performance et optimiser la durée de vie de l'appareil.