

[Afficher tous les 2 produits de la même famille.](#)

Spot Lumineux LED Blanc



Stock **#63-339** FIN DE SÉRIE **5 In Stock**

-

1

+

€420^{,00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€420,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
100,000	Durée de Vie LED (heures):
LED Illuminator	Type d'Éclairage:
Spot Light	Géométrie:
Strobed or Constant	Mode d'Éclairage:
Propriétés physiques et mécaniques	

35.00	Diamètre (mm):
29.5	Hauteur (mm):
Propriétés optiques	
White	Couleur:
Taille du Spot à 50mm de Distance de Travail (mm): 10.00	
N/A	Irradiance @ 50mm (W/m²):
Electrical	
400mA	Courant d'Entrée Maximum:
Connectivité matérielle & interfaçage	
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #59-433 Europe: Not Available Japan: #59-433 Korea: Not Available China: #59-433	
Filetage & montage	
M3	Filetage:
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Conforme	Reach 209:
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

[#59-433](#) Universal Power Supply and [#59-371](#) DC Current Controller are required for operating all spot lights. [#63-342](#) Area and Spot Light Heat Sink is recommended to maintain performance and optimize product lifetime.

- Intensité Variable avec le Contrôleur de Courant Continu
- Excellente Uniformité
- 60 000 heures de Durée de Vie
- [Dissipateurs thermiques et Alimentations](#) vendus séparément

Les Spots Lumineux LED Compacts fournissent une illumination à forte intensité nécessaire aux applications biomédicales, à fluorescence, stroboscopiques et de vision industrielle. Chaque module LED contient quatre filetages M3 sur un cercle de diamètre de 29mm. L'alimentation universelle qui accepte une entrée de 90 - 245V AC, est livrée avec des adaptateurs pour les Etats-Unis, l'Europe et le Royaume Uni. Grâce au montage sur rail DIN du régulateur de courant continu, l'intensité des LED peut être réglée manuellement via un potentiomètre ou en fournissant une sortie de commande analogique de 0 - 5V. Le régulateur de courant continu est conçu pour apporter jusqu'à 400mA à 24V.

Remarque : Une alimentation universelle [#59-433](#) et un régulateur de courant continu [#59-371](#) sont requis pour le bon fonctionnement de tous les spots lumineux UV. Le dissipateur thermique [#63-342](#) de l'éclairage de zone et de l'anneau lumineux est recommandé pour maintenir une bonne performance et optimiser la durée de vie de l'appareil.