

[Afficher tous les 6 produits de la même famille.](#)

## Illuminateur LED SugarCube™ - Quatre LEDs Ultra Blanches



SugarCUBE™ Ultra LED Illuminator



Stock #66-032 **3 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €1.750<sup>00</sup>

**AJOUTER AU PANIER**

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€1.750,00 prix unitaire
Need More?	<a href="#">Demande de Devis</a>

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

### Caractéristiques du produit

60,000	Durée de Vie LED (heures):
Fiber Optic Illuminator, LED	Type d'Éclairage:
	Mode d'Éclairage:

Constant

## Propriétés optiques

White  
Couleur:  
13100  
Flux Radiométrique (mW):

## Electrical

3955  
Sortie d'Eclairage (Lumens):

## Environnement & durabilité

6500  
Température Couleur (K):

## Conformité réglementaire

Conforme  
RoHS 2015:

Conforme  
Reach 224:

Visionner  
Certificate of Conformance:

## Description produit

Only recommended light rated for high temperature, if using standard light guides it is not recommended to go over 50% intensity.

- Illuminateur à fibre optique à LED blanches de très haute intensité
- Remplacement direct pour les éclairages halogènes 150 W
- Plus de 60 000 heures de vie des LED

L'Illuminateur LED SugarCUBE™ Ultra a une sortie supérieure à 4000 lumens et 9800 mW. Cet illuminateur à LED blanches est un remplacement idéal pour les illuminateurs halogènes standard car il dure jusqu'à 60 fois plus longtemps que les ampoules halogènes et n'a jamais besoin d'être remplacé. L'Illuminateur LED SugarCUBE™ Ultra peut être commandé manuellement par un panneau de commande à l'avant de l'appareil ou par RS-232 pour une intégration facile dans les systèmes commandés par ordinateur. Un logiciel facile à utiliser est également disponible en option. Un adaptateur à fibre optique est nécessaire pour connecter un guide lumineux à l'illuminateur. Pour maximiser la luminosité de l'illuminateur ultra-blanc, nous recommandons d'utiliser un guide lumineux liquide à fibre optique de 1/2" de diamètre ou plus.

**Remarque :** Cet illuminateur peut devenir très chaud, veuillez n'utiliser que des [guides lumineux prévus pour des températures élevées](#). Si vous utilisez des guides lumineux standard, il n'est pas recommandé de dépasser une intensité de 50%.

## Informations techniques

Stock Number	Description	Shoulder Diameter (Inches)	Ferrule Diameter (Inches)	Compatible Illuminator	Compatible Light Guide
<a href="#">#66-301</a>	SugarCUBE™ Light Guide Adapter - 50	0.752	0.564	Red, Green, Blue, White, Ultra White	<a href="#">54-210</a> , <a href="#">39-826</a> , <a href="#">58-839</a> , <a href="#">54-174</a> , <a href="#">38-659</a> , <a href="#">39-369</a> , <a href="#">39-370</a> , <a href="#">39-371</a> , <a href="#">39-372</a> Ultra White MUST use liquid light guides
<a href="#">#66-302</a>	SugarCUBE™ Light Guide Adapter - 52	0.877	0.564	Red, Green, Blue, White, Ultra White	<a href="#">54-210</a> , <a href="#">39-826</a> , <a href="#">58-839</a> , <a href="#">54-174</a> , <a href="#">38-659</a> , <a href="#">39-369</a> , <a href="#">39-370</a> , <a href="#">39-371</a> , <a href="#">39-372</a> Ultra White MJST use liquid light guides
<a href="#">#13-536</a>	SugarCUBE™ Light Guide Adapter - 3mm	0.57	0.314	Red, Green, Blue, White, Ultra White	<a href="#">54-202</a> , <a href="#">53-045</a> , <a href="#">40-639</a> , <a href="#">42-346</a> , <a href="#">42-347</a> , <a href="#">39-367</a> , <a href="#">39-368</a> , <a href="#">53-689</a> , <a href="#">53-690</a> , <a href="#">53-693</a> , <a href="#">53-691</a> , <a href="#">53-694</a> Ultra White MJST use liquid light guides
<a href="#">#13-537</a>	SugarCUBE™ Light Guide Adapter - 5mm	0.455	0.314	Red, Green, Blue, White, Ultra White	<a href="#">54-202</a> , <a href="#">53-045</a> , <a href="#">40-639</a> , <a href="#">42-346</a> , <a href="#">42-347</a> , <a href="#">39-367</a> , <a href="#">39-368</a> , <a href="#">53-689</a> , <a href="#">53-690</a> , <a href="#">53-693</a> , <a href="#">53-691</a> , <a href="#">53-694</a> Ultra White MJST use liquid light guides