

[Afficher tous les 15 produits de la même famille.](#)

Oculaire Grand Angle, Grossissement 10X pour Microscope CX43 | Olympus 2-U050H2

See More by [Olympus](#)



Image shown is full assembly. Each component sold separately. See Technical Information tab for additional details.

Stock **#19-528** **5 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €260⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

Qté 1+	€260,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

N1130000	Numéro de Modèle:
Olympus	Fabricant:

Propriétés optiques


20	Numéro de Champ:
----	------------------

Description produit

- Conception ergonomique pour de longues périodes d'observation
- Idéal pour l'observation des échantillons biologiques en fond clair et en fond noir
- Conception trinoculaire disponible pour la compatibilité avec des caméras
- Compatible avec les [Objectifs Plan Achromatiques d'Olympus](#)

Le Microscope Biologique Olympus CX43 est un microscope ergonomique utilisé pour l'observation en fond clair et en fond noir. Ce système de microscope utilise les [Objectifs Plan Achromatiques Olympus](#) pour fournir des images claires et planes et peut accueillir jusqu'à cinq objectifs dans sa tourelle rotative. L'éclairage LED intégré produit des conditions de lumière du jour avec une température de couleur constante quelle que soit la luminosité, ce qui permet d'observer les échantillons avec leurs couleurs naturelles, et a une longue durée de vie de 60 000 heures. Le Microscope Biologique Olympus CX43 est idéal pour une utilisation dans l'enseignement, la recherche et les environnements de paillasse pour observer les cellules, les tissus et autres échantillons biologiques. Un tube d'observation trinoculaire et des adaptateurs de caméra sont disponibles pour l'imagerie numérique et deux porte-échantillons sont disponibles : un porte-échantillon plan qui permet de déplacer librement l'échantillon et un porte-échantillon à deux lames qui peut retenir un grand échantillon ou deux échantillons en place.

Informations techniques



Description	N° de stock
Statif (nécessaire)	
Statif de Microscope Vertical CX43 avec Contrôleur et Éclairage LED	#19-525
Tube d'Observation (un nécessaire)	
Tube d'Observation Binoculaire	#19-526
Tube d'Observation Trinoculaire (adaptateur caméra et coupleur requis)	#19-527
Oculaires (deux nécessaires)	
Oculaire à Champ de Vision Large 10X	#19-528
Objectifs (un nécessaire)	
Objectif Olympus PLN 2X	#16-879
Objectif Olympus PLN 4X	#86-812
Objectif Olympus PLN 10X	#86-813
Objectif Olympus PLN 20X	#86-814
Objectif Olympus PLN 40X	#86-815
Objectif Olympus PLN 100X à Immersion dans l'Huile	#86-816
Câble d'Alimentation (un nécessaire)	
Câble d'Alimentation 110V US	#19-529
Câble d'Alimentation 220V EU	#19-530
Accessoires en option	
Porte-Échantillon à Deux Lames	#19-531
Porte-Échantillon Plan	#19-532
Adaptateurs Caméra (les 2 sont nécessaires pour Tube d'Observation Trinoculaire)	

Coupleur de Caméra 1X	#89-605
Adaptateur Monture C	#89-606

Objectif	Ouverture numérique (NA)	Distance de travail (mm)	Liquide d'Immersion	Oculaire 10X (F.N. 20)	
				Grossissement	FOV (mm)
PLN 2X	0,06	5,80	N/A	20X	1,0
PLN 4X	0,10	18,50	N/A	40X	0,5
PLN 10X	0,25	10,60	N/A	100X	0,2
PLN 20X	0,40	1,20	N/A	200X	0,1
PLN 40X	0,65	0,60	N/A	400X	0,05
PLN 100X	1,25	0,15	Huile	1000X	0,02

;