


TECHSPEC[®] Plateau de Micropositionnement, Filetage RMS



#85-722

Stock **#85-722** 1 In Stock

-

1

+

€620⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€620,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Linear (XY)

Function:

Type d'Optique:

Objective	
Propriétés physiques et mécaniques	
RMS	Plate Inner Diameter (mm):
38.0	Bolt Circle Diameter for 6mm Dia. Thru (mm):
50.0	Diamètre Externe (mm):
7.0	Ouverture Utile CA (mm):
Black Anodized Aluminum	Construction:
50 Dia.	Dimensions (mm):
28.00	Épaisseur (mm):
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Platines spécialisées conçues pour maintenir et positionner les optiques
- Construction en aluminium anodisé avec vis en acier inoxydable
- Platines de micro-positionnement XY avec filetage de monture RMS

Les Platines Réglables du Système de Cage TECHSPEC® sont utilisées pour intégrer des composants optiques dans le système de cage TECHSPEC tout en permettant un ajustement rotatif, basculant ou linéaire. Les Montures Rotatives sont disponibles avec des filetages de montage M6 ou 1/4-20 et sont conçus pour s'adapter au diamètre intérieur des [platines du système de cages](#) de 25 mm. La Platine de Montage Cinématique pour la cage est compatible avec les [platines du système de cage](#) de 30 mm et permet un ajustement cinématique des assemblages de système de cage. La Platine de Micro-Positionnement X-Y a des trous pour tiges de 6 mm et comporte une ouverture utile de 7 mm, un micro-positionneur X-Y et une monture fileté RMS pour un alignement précis du montage.