

[Afficher tous les 7 produits de la même famille.](#)

Lentille Tube SWIR en Ligne



SWIR Inline Tube Lens

Stock **#26-223** 1 In Stock

-

1

+

€6.210⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€6.210,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Propriétés optiques	
1X	Grossisse- ment:
900 - 1700	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
Capteur	
1.1"	Taille maximale du capteur:

Filetage & montage	
C-Mount	Monture:
M26	Filetage:

Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Haute résolution pour les longueurs d'onde de l'infrarouge à ondes courtes (SWIR) jusqu'à 1600 nm
- Disponibles dans des grossissements de 1X à 50X
- Idéaux pour la détection par photoémission, le marquage laser et la découpe laser

Les Objectifs SWMR Plan APO Corrigés à l'Infini sont des objectifs à haute résolution avec de longues distances de travail qui se caractérisent par une correction de couleur entre 800 et 1600 nm. Disponibles avec des grossissements de 1X à 50X, ces objectifs présentent des ouvertures numériques élevées pour une imagerie à haute résolution aux longueurs d'onde SWIR. Avec une distance parfocale commune de 95 mm, ces objectifs peuvent être associés à une lentille tube de 200 mm de distance focale et à une [caméra compatible de monture C](#) pour faciliter l'intégration dans des systèmes. Les Objectifs SWMR Plan APO Corrigés à l'Infini sont idéaux pour la détection par photoémission, l'inspection de la face arrière des cartes de circuits imprimées, la découpe du verre au laser et les applications de microscopie à balayage laser.