

[Afficher tous les 13 produits de la même famille.](#)

Platine de Translation Verticale X-LDA-AEZ de Zaber, Course de 20 mm

See More by [Zaber™](#)



Stock **#75-564** NOUVEAU **1 In Stock**

-

1

+

€8.940⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€8.940,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Metric	Type:
Yes	Encodeur:
Yes	Contrôle Manuel / Indicateurs LED:
Zaber Technologies Inc.	Fabricant:

	Remarque: Requires a 24-48 VDC power supply and either #15-295 for USB connectivity or #15-297 for RS-232 connectivity. A data cable (#15-296 or #15-299) can be used to daisy chain multiple stages together to control simultaneously.
	Moteur: Moving Magnet Track Linear Mtor

	Encoder Type: Linear Analog Encoder
--	---

Propriétés physiques et mécaniques

	Type de Mouvement: Linear (X)
	Guide System: Crossed-Roller Bearing
	Taille de Plateau (mm): 191 x 110
	Course (mm): 20
	Précision (µm): 1.5
	Hauteur (mm): 37.4
	Capacité de Charge (kg): 1.63
	Répétabilité (µm): <0.2
	Vitesse (mm/sec): 0.00000061 - 700
	Poids (kg): 1.29

Electrical

	Maximum Operating Current (mA): 3000
--	--

Connectivité matérielle & interfaçage

	Mécanisme: Moving Magnet Track Linear Mtor
	Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #70-960 Europe: #70-960 Japan: #23-662 Korea: #33-773 + #15-304 China: #70-960
	Interface: RS-232

Environnement & durabilité

	Température d'Utilisation (°C): 0 - 50
--	--

Conformité réglementaire

	RoHS 2015: Conforme
	Certificate of Conformance: Visionner
	Reach 247: Conforme

Description produit

- Options de déplacement de 25, 75 et 150 mm
- Vitesse jusqu'à 800 mm/s
- Répétabilité et précision élevées

Les PlateauxLinéaires Motorisés Haute Précision de Zaber™ sont des platines linéaires contrôlées par ordinateur qui utilisent un moteur linéaire à piste magnétique mobile et un encodeur situé au centre pour positionner avec précision et exactitude des composants ou des sous-systèmes optiques. Ces plateaux peuvent se connecter directement au port USB ou RS-232 d'un ordinateur et sont compatibles avec [Zaber Launcher](#) et [Zaber's Motion Library](#) pour une mise en place rapide et une automatisation et un contrôle intuitifs. L'encodeur analogique linéaire a une résolution de 1 nm, ce qui garantit une précision de positionnement de 1,5 µm, une répétabilité de 200 µm et des déplacements incrémentaux minimaux cohérents jusqu'à 20 nm. Les PlateauxLinéaires Motorisés Ultra-Haute Précision de Zaber™ sont entraînées par des moteurs linéaires sans fer et sans cogging qui permettent des vitesses allant jusqu'à 800 mm/s avec une vitesse minimale et une résolution de vitesse de 0,61 mm/s. Ces plateaux sont dotés de trous taraudés métriques pour le montage et d'un bouton indexé et d'un interrupteur à poussoir pour la commande manuelle en cas de besoin.

Remarque : Une alimentation universelle 48 VDC, des câbles de données pour la connexion en guirlande et des câbles d'interface d'ordinateur (USB ou RS-232) sont vendus séparément comme accessoires.