

Capteur de Puissance Laser Portable à Écran Tactile à Base Thermopile (Recertifié 05-P)



Thermopile Based Touchscreen Portable Laser Power Meter, #34-515

Stock **#34-515-RCD-05P** RECERTIFIÉ **2 In Stock**

-

1

+

€796⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€796,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

!

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques du produit

17Durée de Vie d'Utilisation (heures):

5Temps de Réponse (s):

Touch screen color LCDType of Display:

Remarque:	
USB Port Available for Data Transfer	
Propriétés physiques et mécaniques	
181.40	Longueur (mm):
210	Poids (g):
41.00	Largeur (mm):
17.0	Profondeur (mm):
3	Précision (%):
Propriétés optiques	
190 - 20000	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
0.19 - 20	Gamme de Longueur d'Onde (µm):
0.19 - 20µm	Gamme Spectrale:
0.248 - 2.5µm & 10.6µm	Gamme de Long. d'Onde Calibrée:
Capteur	
6 sec	Contrôle d'Exposition:
19mm Diameter	Taille de Capteur Max. (mm):
Electrical	
0.5W - 250W (average power)	Power Range:
10	Noise Equivalent Power (mW):
Connectivité matérielle & interfaçage	
USB Rechargeable Battery	Alimentation d'Énergie:
Filetage & montage	
8-32 threaded (x2)	Mounting Hole for Screw:
Environnement & durabilité	
65	Maximum Temperature (°C):
Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:

DESCRIPTION PRODUIT

- Petit Format Portable avec Écran Tactile
- Ordinateurs et Logiciels non Nécessaires
- Seuil de Dommages Élevé
- Batterie Rechargeable par USB

Les Capteurs de Puissance Laser Portables à écran tactile comprennent des écrans LCD avec des commandes d'écran tactile, la capacité d'ajuster la longueur d'onde, la luminosité et l'orientation de l'écran, et un affichage min/max. Disponibles en deux versions, une comme capteur à base de silicium et l'autre comme absorbeur, ces capteurs de puissance portables peuvent transférer les données à un ordinateur par un port mini-USB pour l'enregistrement de données. Le modèle de capteur au silicium (#34-514) est composé de corps pliable avec un blocage à 90 degrés, offrant la capacité unique d'être placé sur une table optique sans montage lorsqu'il est orienté à 90 degrés. Si la hauteur du faisceau est de 78 mm au dessus de la table optique, vous pouvez simplement placer le capteur de puissance replié directement sur la table. Les deux modèles de Capteurs de Puissance Laser Portables à écran tactile ont des trous de montage 8-32 pour le montage sur table ainsi qu'une batterie rechargeable.

Remarque : Câble mini-USB non inclus.