

Carte d'Interface USB 3.2 pour PC



Kit included with #90-390 Prime BSI Express camera & #90-394/#90-395 Retiga cameras

Stock **#90-403** NOUVEAU **2 In Stock**

-

1

+

€325⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€325,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Camera Accessory

Type:

Conformité réglementaire

[Visionner](#)

Certificate of Conformance:

Description produit

- Exposition longue CMOS (plus de 60 minutes)
- Gamme dynamique étendue (EDR)
- Deux modes d'imagerie pour plus de flexibilité
- Caméras scientifiques pour les applications de microscopie à haute sensibilité

Les Caméras Teledyne Photometrics Retiga E USB présentent un courant d'obscurité ultra-faible (<0,001 électron/pixel/seconde), ce qui permet des temps d'exposition de plus d'une heure pour l'imagerie à faible luminosité et de longue durée. Les caméras sont dotées du mode EDR, qui associe une grande capacité Full Well à un faible bruit de lecture pour capturer les signaux intenses et faibles dans la même image. La série Retiga E offre deux modes d'imagerie : un mode d'exposition longue qui permet une imagerie ultrasensible et à faible luminosité, et un mode de capture rapide pour une acquisition à grande vitesse. Les deux modes offrent des performances flexibles pour les applications scientifiques statiques et dynamiques. Les Caméras Teledyne Photometrics Retiga E USB sont idéales pour l'imagerie en accéléré de la croissance des colonies cellulaires, la microscopie par fluorescence et l'imagerie par bioluminescence/chimiluminescence. Ces caméras intègrent les plateformes logicielles propriétaires de Teledyne, Beacon et PVCAM, afin d'optimiser les performances de la caméra et de faciliter l'intégration dans les systèmes.

;