

[Afficher tous les 20 produits de la même famille.](#)

## Unité de Microscope Vidéo Horizontale VIS-NIR

See More by [Mitutoyo](#)



VIS-NIR Horizontal Mitutoyo Video Microscope Unit, #89-621



Stock **#89-621** **2 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €6.070<sup>00</sup>

**AJOUTER AU PANIER**

Prix sur Quantité

Qté 1+	€6.070,00 prix unitaire
Need More?	<a href="#">Demande de Devis</a>

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

### Caractéristiques du produit

378-506 **Numéro de Modèle:**

VIS-NIR **Gamme:**

Horizontal Mount, Brightfield, inverted image **Type:**

Mitutoyo **Fabricant:**

**Objectifs Compatibles:**  
M Plan Apo/HR/SL and G Plan Apo

**Remarque:**  
Magnification: 1X Tube Lens

## Propriétés physiques et mécaniques

**Poids (g):**  
590.00

## Propriétés optiques

**Grossissement:**  
1X

## Capteur

**Taille maximale du capteur:**  
2/3"

## Filetage & montage

**Monture:**  
C-Mount

**Filetage:**  
Objective Mounts: M26 x 36 TPI

## Conformité réglementaire

**RoHS 2015:**  
Dispensé

**Certificate of Conformance:**  
Visionner

**REACH 241:**  
Contains SVHC(s)

## Description produit


- Conçues pour les [Objectifs Corrigés à l'Infini](#) M26 x 36 TPI ou M40 x 36
- Taille maximale du capteur de 2/3" ou APS-C
- Orientations verticales et horizontales, configurations fond clair et fond noir disponibles
- Port d'éclairage en ligne par fibre optique, compatible avec des férules un diamètre de 8 mm ou 1/4" (0,312")

Les Unités de Microscope Vidéo (VMU) de Mitutoyo (VMU) sont utilisées pour relier les [objectifs corrigés à l'infini](#) à [une caméra de monture C ou F](#) afin d'obtenir un système de microscopie de manière facile et rapide. Apportant un grossissement de 1X, cette unité comporte un port d'éclairage en ligne pour un contraste maximum et un éclairage simple par rapport à des techniques en éclairage épi. Les configurations VMU à fond clair sont équipées d'un iris réglable permettant de contrôler le flux de lumière sans ajuster l'obturateur ou le gain de la caméra.

Le VMU de Mitutoyo est disponible en version standard (pour les capteurs de format 2/3") et grand champ (pour les capteurs de format APS-C) avec des options permettant d'orienter le port de la caméra à 90 ou 180 degrés par rapport à l'objectif. Outre les versions à large bande, la VMU est également disponible dans une configuration spécialisée Nd:YAG raie laser, prenant en charge les lasers de 355, 532 et 1064 nm, ainsi que des versions spécialement conçues pour la microscopie à fond noir. Les Unités de Microscope Vidéo de Mitutoyo (VMU) utilisent des optiques optimisées pour les spectres NUV, VIS ou NIR, ce qui les rend idéales et directement compatibles avec une large sélection d'[objectifs Mitutoyo corrigés à l'infini](#).

Des tourelles manuelles Mitutoyo sont disponibles pour chaque configuration VMU. Elles présentent quatre montures d'objectifs qui permettent de changer rapidement les différents objectifs de différents grossissements. En associant la tourelle à la VMU, on obtient un système flexible de microscope à imagerie vidéo.

## Informations techniques



Mitutoyo Video Microscope Unit (VMU) and Mitutoyo Turret

Wavelength Range:	VIS-NIR		NUV-VIS-NIR Nd:YAG 355/532/1064nm	VIS-NIR-SWIR Widefield Hi-Res	VIS Widefield BD	
Type:	Brightfield		Brightfield	Brightfield	Brightfield/Darkfield	
Orientation:	Vertical	Horizontal	Vertical	Vertical	Vertical	Horizontal
Model:	378-505	378-506	378-507	378-519	378-517	378-518
Tube Lens Magnification:	1X		1X	1X	1X	
Camera Mount:	C-Mbunt		C-Mbunt	F-Mbunt or C-Mbunt w/included adapter	F-Mbunt or C-Mbunt w/included adapter	
Objective Mount:	M26 x36 TPI		M26 x36 TPI	M26 x36 TPI	M40 x36 TPI	
Max. Sensor Format:	2/3"		2/3"	APS-C	APS-C	
Weight:	570g	590g	980g	1400g	2150g	
Stock Number:	<a href="#">#86-799</a>	<a href="#">#89-621</a>	<a href="#">#89-622</a>	<a href="#">#23-338</a>	<a href="#">#18-653</a>	
Manual Turret (Four Objective Mounts):	<a href="#">#86-589</a>		<a href="#">#86-589</a>	<a href="#">#18-654</a>	<a href="#">#18-655</a>	
Compatible Objectives:	MPlan Apo/HR/SL and G Plan Apo		MPlan Apo/HR/SL and MPlan NIR/NUV	MPlan Apo/HR/SL G Plan Apo MPlan Apo NIR	BD Plan Apo	
VMU-L Laser Mount to C-Mount Adapter:	N/A		<a href="#">#37-044</a>	N/A	N/A	