

[Afficher tous les 14 produits de la même famille.](#)

## Queue d'Aronde extra de Monture C VZM i-Series



VZM™ 200i



Stock #56-294

14 In Stock

-

1

+

€79<sup>.00</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1+            | €79,50 prix unitaire             |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

| Caractéristiques du produit |       |
|-----------------------------|-------|
| Lens Accessory              | Type: |









| Conformité réglementaire  |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <a href="#">Visionner</a> | Certificate of Conformance: |






Description produit

- Conçu pour Accomoder des Formats CCDs 2/3'' et Plus Petits
- Performance Fiable et Polyvalente en Conceptions Compactes
- **Systèmes d'Imagerie** Analogiques et Numériques Disponibles

Les objectifs VZM™ permettent l'inspection d'une large gamme d'objets sans l'inconvénience de changer les distances de travail. En addition, le zoom parfocal permet aux grossissements d'être facilement changés sans re-focaliser. Ces objectifs économiques sont disponibles en distances de travail allant de 35mm à 90mm et offrent un format capteur max de 2/3". Les versions iris (séries I) ont toutes un iris de blocage, filetage de filtre avant, flange de montage retirable et blocage de zoom optionnel. Tous objectifs ont une flange de diamètre 50mm (détachable dans les versions iris excepté 450i Angle Droit) pour le montage. Les objectifs d'Imagerie Zoom VZM™ sont idéaux pour l'inspection des circuits intégrés et des joints à brasure tendre. Ils conviennent également pour le contrôle qualité et besoins d'inspection en laboratoire, ainsi qu'en analyse de surface.

Informations techniques





| VZM Model           | 100i                     | 200i                     | 300                      | 300i                     | 450                      | 450i                     | 600i                     | 1000                     | 1000i                    |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Zoom Ratio          | 4:1                      | 4:1                      | 4:1                      | 4:1                      | 6.4:1                    | 6:1                      | 6:1                      | 4:1                      | 4:1                      |
| Magnification       | 0.25 - 1X                | 0.5 - 2X                 | 0.75 - 3X                | 0.75 - 3X                | 0.7 - 4.5X               | 0.75 - 4.5X              | 1 - 6X                   | 2.5 - 10X                | 2.5 - 10X                |
| Manual Iris         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> |
| Rotatable Mount     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> |
| Zoom Lock Adapter   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> |
| Motorized Version   |                          |                          | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> |                          |                          | <input type="checkbox"/> |                          |
| Right Angle Version |                          |                          |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |

| Primary Magnification        | With 0.5X Lens |              |
|------------------------------|----------------|--------------|
|                              | Minimum 0.25X  | Maximum 1.0X |
| FOV (1/2" Horizontal Sensor) | 24.0mm         | 6.0mm        |
| Resolution in Object Space   | 10 lp/mm       | 40 lp/mm     |
| Resolution in Image Space    | 40 lp/mm       | 40 lp/mm     |
| Working Distance (±3mm)      | 152mm          | 152mm        |

| Primary Magnification        | With 0.5X Lens |               |
|------------------------------|----------------|---------------|
|                              | Minimum 0.35X  | Maximum 2.25X |
| FOV (1/2" Horizontal Sensor) | 17.6mm         | 2.8mm         |
| Resolution in Object Space   | 12 lp/mm       | 80 lp/mm      |
| Resolution in Image Space    | 34 lp/mm       | 35.5 lp/mm    |
| Working Distance (±3mm)      | 147mm          | 147mm         |

| Primary Magnification        | With 0.5X Lens |               | With 0.25X Lens |                |
|------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
|                              | Minimum 0.35X  | Maximum 2.25X | Minimum 0.175X  | Maximum 1.125X |
| FOV (1/2" Horizontal Sensor) | 17.6mm         | 2.8mm         | 35.2mm          | 5.6mm          |

|                            |          |            |          |            |
|----------------------------|----------|------------|----------|------------|
| Resolution in Object Space | 12 lp/mm | 80 lp/mm   | 6 lp/mm  | 40 lp/mm   |
| Resolution in Image Space  | 34 lp/mm | 35.5 lp/mm | 34 lp/mm | 35.5 lp/mm |
| Working Distance (±3mm)    | 147mm    | 147mm      | 275mm    | 275mm      |

;