

[Afficher tous les 19 produits de la même famille.](#)

## Oculaire WF 20X avec 12,5mm FOV



Stock **#68-779** **1 In Stock**

- 1 + €163<sup>.00</sup>

**AJOUTER AU PANIER**

Prix sur Quantité

Qté 1-4	€163,00 prix unitaire
Qté 5-9	€155,00 prix unitaire
Need More?	<a href="#">Demande de Devis</a>

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

## Caractéristiques du produit

Wide Field **Type:**

## Propriétés physiques et mécaniques

12.5 **Champ de Vision (mm):**

N/A **Diamètre Réticule (mm):**

## Propriétés optiques

12.00 **Diaphragme de Champ (mm):**

20X **Grossissement:**

## Conformité réglementaire

[Visionner](#) **Certificate of Conformance:**

## Description produit

- Capable d'obtenir des grossissements de 2,4X à 320X
- Conception modulaire pour une personnalisation maximale
- Option ergonomique empêche tout accident de travail à cause d'usage répété
- Nécessite #88-609 pour les objectifs 0,3X ou 0,5X

Cette famille de microscope Stéréo Modulaire Séries Z est idéale pour la création d'un nouveau système d'inspection avec des composants faciles à utiliser. Avec trois gammes de zoom et de multiples objectifs et oculaires, ces systèmes peuvent être personnalisés pour répondre à vos besoins spécifiques. Les composants optionnels comprennent un photoport et un adaptateur Monture C pour une connexion directe à des caméras de Monture C, ainsi qu'à des [anneaux lumineux LED](#) avec contrôle de section.

## Informations techniques

Description			Stock No.
Main Body	One Required	0.8X - 8.0X Zoom Body Z Series Microscope, Z10	<a href="#">#68-772</a>
		0.8X - 6.4X Zoom Body Z Series Microscope, Z8	<a href="#">#68-773</a>
		0.8X - 5.0X Zoom Body Z Series Microscope, Z6	<a href="#">#68-774</a>
Viewing Head	One Required	Binocular Microscope Head 20° Incline	<a href="#">#68-775</a>
		Ergonomic Microscope Head 0-35° Incline	<a href="#">#68-776</a>
Eyepieces	Two Required	WF 10X Eyepiece with 24mm FOV, Compatible w/ 26.5mm Reticle	<a href="#">#68-777</a>
		WF 15X Eyepiece with 16mm FOV, Compatible w/ 20.0mm Reticle	<a href="#">#68-778</a>
		WF 20X Eyepiece with 12.5mm FOV, Not Reticle Compatible	<a href="#">#68-779</a>
Objective	One Required	0.3X Achromatic Z Series Objective, 0.03 NA, 280mm WD	<a href="#">#68-780</a>
		0.5X Plan Achromatic Z Series Objective, 0.05 NA, 126mm WD	<a href="#">#68-781</a>
		1.0X Plan Achromatic Z Series Objective, 0.09 NA, 78mm WD	<a href="#">#68-782</a>
		2.0X Plan Achromatic Z Series Objective, 0.02 NA, 32.5mm WD	<a href="#">#68-783</a>
Riser Objective	One Required, if using 0.3X or 0.5X Objective	Rise Adapter	<a href="#">#88-609</a>
Stand	One Required	Standard Microscope Stand with 76mm Holder	<a href="#">#68-784</a>
		Variable LED Microscope Stand with 76mm Holder	<a href="#">#68-785</a>

Objective	Working Distance (mm)	10X Eyepieces					
		Z10 (0.8X - 8.0X)		Z8 (0.8X - 6.4X)		Z6 (0.8X - 5.0X)	
		Magnification	FOV (mm)	Magnification	FOV (mm)	Magnification	FOV (mm)
0.3X	280	2.4X - 24X	100 - 10	2.4X - 19.5X	100 - 12.3	2.4X - 15X	100 - 16
0.5X	126	4X - 40X	60 - 6	4X - 32.5X	60 - 70.4	4X - 25X	60 - 9.6
1.0X	78	8X - 80X	30 - 3	8X - 65X	30 - 3.7	8X - 50X	30 - 4.8
2.0X	32.5	16X - 160X	15 - 1.5	16X - 130X	15 - 1.85	16X - 100X	15 - 2.4
Objective	Working Distance (mm)	15X Eyepieces					
		Z10 (0.8X - 8.0X)		Z8 (0.8X - 6.4X)		Z6 (0.8X - 5.0X)	
		Magnification	FOV (mm)	Magnification	FOV (mm)	Magnification	FOV (mm)
0.3X	280	3.6X - 36X	66.7 - 6.67	3.6X - 29.3X	66.7 - 8.2	3.6X - 22.5X	66.7 - 10.67
0.5X	126	6X - 60X	40 - 4	6X - 52X	40 - 4.9	6X - 37.5X	40 - 6.4

1.0X	78	12X-120X	20 - 2	12X-97.5X	20 - 2.5	12X-75X	20 - 3.2
2.0X	32.5	24X-240X	10 - 1	24X-195X	10 - 1.23	24X-150X	10 - 1.6
<b>Objective</b>	<b>Working Distance (mm)</b>	20X Eyepieces					
		Z10 (0.8X-8.0X)		Z8 (0.8X-6.4X)		Z6 (0.8X-5.0X)	
		<b>Magnification</b>	<b>FOV (mm)</b>	<b>Magnification</b>	<b>FOV (mm)</b>	<b>Magnification</b>	<b>FOV (mm)</b>
0.3X	280	4.8X-48X	50 - 5	4.8X-39X	50 - 6.15	4.8X-30X	50 - 8
0.5X	126	8X-80X	30 - 3	8X-65X	30 - 3.7	8X-50X	30 - 4.8
1.0X	78	16X-160X	15 - 1.5	16X-130X	15 - 1.85	16X-100X	15 - 2.4
2.0X	32.5	32X-320X	7.5 - 0.75	32X-260X	7.5 - 0.9	32X-200X	7.5 - 1.2

;