

[Afficher tous les 19 produits de la même famille.](#)

Oculaire WF 20X avec 12,5mm FOV



Stock **#68-779** 1 In Stock

-

1

+

€163^{,00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€163,00 prix unitaire
Qté 5-9	€155,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Caractéristiques du produit	
Wide Field	Type:
Propriétés physiques et mécaniques	
12.5	Champ de Vision (mm):
N/A	Diamètre Réticule (mm):
Propriétés optiques	
12.00	Diaphragme de Champ (mm):
20X	Grossisse- ment:
Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Capable d'obtenir des grossissements de 2,4X à 320X
 - Conception modulaire pour une personnalisation maximale
 - Option ergonomique empêche tout accident de travail à cause d'usage répété
 - Nécessite #88-609 pour les objectifs 0,3X ou 0,5X
- Cette famille de microscope Stéréo Modulaire Séries Z est idéale pour la création d'un nouveau système d'inspection avec des composants faciles à utiliser. Avec trois gammes de zoom et de multiples objectifs et oculaires, ces systèmes peuvent être personnalisés pour répondre à vos besoins spécifiques. Les composants optionnels comprennent un photoport et un adaptateur Monture C pour une connexion directe à des caméras de Monture C, ainsi qu'à des [anneaux lumineux LED](#) avec contrôle de section.

Informations techniques

Description				Stock No.
Main Body	One Required	0.8X - 8.0X Zoom Body Z Series Microscope, Z10		#68-772
		0.8X - 6.4X Zoom Body Z Series Microscope, Z8		#68-773
		0.8X - 5.0X Zoom Body Z Series Microscope, Z6		#68-774
Viewing Head	One Required	Binocular Microscope Head 20° Incline		#68-775
		Ergonomic Microscope Head 0-35° Incline		#68-776
Eyepieces	Two Required	WF 10X Eyepiece with 24mm FOV, Compatible w/ 26.5mm Reticle		#68-777
		WF 15X Eyepiece with 16mm FOV, Compatible w/ 20.0mm Reticle		#68-778
		WF 20X Eyepiece with 12.5mm FOV, Not Reticle Compatible		#68-779
Objective	One Required	0.3X Achromatic Z Series Objective, 0.03 NA, 280mm WD		#68-780
		0.5X Plan Achromatic Z Series Objective, 0.05 NA, 126mm WD		#68-781
		1.0X Plan Achromatic Z Series Objective, 0.09 NA, 78mm WD		#68-782
		2.0X Plan Achromatic Z Series Objective, 0.02 NA, 32.5mm WD		#68-783
Riser Objective	One Required, if using 0.3X or 0.5X Objective	Rise Adapter		#88-609
Stand	One Required	Standard Microscope Stand with 76mm Holder		#68-784
		Variable LED Microscope Stand with 76mm Holder		#68-785

Objective	Working Distance (mm)	10X Eyepieces					
		Z10 (0.8X - 8.0X)		Z8 (0.8X - 6.4X)		Z6 (0.8X - 5.0X)	
		Magnification	FOV (mm)	Magnification	FOV (mm)	Magnification	FOV (mm)
0.3X	280	2.4X - 24X	100 - 10	2.4X - 19.5X	100 - 12.3	2.4X - 15X	100 - 16
0.5X	126	4X - 40X	60 - 6	4X - 32.5X	60 - 70.4	4X - 25X	60 - 9.6
1.0X	78	8X - 80X	30 - 3	8X - 65X	30 - 3.7	8X - 50X	30 - 4.8
2.0X	32.5	16X - 160X	15 - 1.5	16X - 130X	15 - 1.85	16X - 100X	15 - 2.4
Objective	Working Distance (mm)	15X Eyepieces					
		Z10 (0.8X - 8.0X)		Z8 (0.8X - 6.4X)		Z6 (0.8X - 5.0X)	
		Magnification	FOV (mm)	Magnification	FOV (mm)	Magnification	FOV (mm)
0.3X	280	3.6X - 36X	66.7 - 6.67	3.6X - 29.3X	66.7 - 8.2	3.6X - 22.5X	66.7 - 10.67
0.5X	126	6X - 60X	40 - 4	6X - 52X	40 - 4.9	6X - 37.5X	40 - 6.4

1.0X	78	12X- 120X	20 - 2	12X- 97.5X	20 - 2.5	12X- 75X	20 - 3.2
2.0X	32.5	24X- 240X	10 - 1	24X- 195X	10 - 1.23	24X- 150X	10 - 1.6
Objective	Working Distance (mm)	20XEyepieces					
		Z10 (0.8X- 8.0X)		Z8 (0.8X- 6.4X)		Z6 (0.8X- 5.0X)	
		Magnification	FOV (mm)	Magnification	FOV (mm)	Magnification	FOV (mm)
0.3X	280	4.8X- 48X	50 - 5	4.8X- 39X	50 - 6.15	4.8X- 30X	50 - 8
0.5X	126	8X- 80X	30 - 3	8X- 65X	30 - 3.7	8X- 50X	30 - 4.8
1.0X	78	16X- 160X	15 - 1.5	16X- 130X	15 - 1.85	16X- 100X	15 - 2.4
2.0X	32.5	32X- 320X	7.5 - 0.75	32X- 260X	7.5 - 0.9	32X- 200X	7.5 - 1.2

;