


[Afficher tous les 9 produits de la même famille.](#)

Caméra de Profilage de Faisceaux WinCamD-LCM-C-UV



#24-211 WinCamD-LCMBeam Profiler

Stock **#71-562** [CONTACT](#)

-

1

+

 €7.330⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€7.330,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
S-WCD-LCM-C-UV

Contenu du Coffret:
Includes C-mount filters (ND-1, ND-2, ND-4) and 1" filters with C-mount adapter (NDL-1-UV, NDL-2-UV, NDL-4-UV).

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
46 x46 x20

Précision Dimensionelle:	
±1µm	
Propriétés optiques	
Gamme Spectrale:	
190 - 1150	
Stimulation Minimum, à Impulsions:	
USB 2.0: 6.3 kHz USB 3.0: 12.6 kHz	
Beam Diameter (µm):	
55 (10 Pixels)	
Capteur	
Taille de Pixel, H x V (µm):	
5.5 x 5.5	
Pixels (H x V):	
2,048 x 2,048	
Aire Active, H x V (mm):	
11.3 x 11.3	
Type de Capteur:	
1"	
Frame Rate:	
60Hz	
Electrical	
Rapport Signal/Bruit S/N (dB):	
2,500:1	
Pic de Bruit (nW/cm²):	
34 dB optical / 68 dB electrical	
Filetage & montage	
Monture:	
8-32 thread, 8 mm deep	
Conformité réglementaire	
RoHS 2015:	
Dispensé	
Certificate of Conformance:	
Visionner	
REACH 241:	
Contains SVHC(s)	

Description produit

- Conçus pour une utilisation de 355 à 1150 nm
- Compatibles avec des diamètres de faisceau allant jusqu'à 52 µm
- **Logiciel gratuit** robuste et facile à utiliser
- Mesure de la déviation du faisceau, de la valeur M², de la divergence, et bien plus.

Les Analyseurs de Faisceau CMOS DataRay offrent d'excellentes solutions pour l'analyse de faisceaux des sources laser à onde continue et à impulsions. Le capteur CMOS intégré élimine la traînée de comète pour une meilleure résolution et permet des taux de mise à jour de plus de 60 Hz. Les capteurs sont disponibles avec des tailles actives de 6,6, 11,3 et 25 mm à l'horizontale, ce qui permet de mesurer de grands diamètres de faisceau. Les Analyseurs de Faisceau CMOS DataRay présentent l'avantage supplémentaire d'un logiciel gratuit et robuste avec des fonctions d'analyse telles que la mesure de la valeur M², la déviation et l'enregistrement du faisceau et l'alignement d'instruments. Ces analyseurs sont alimentés par le port USB3.0/2.0 et comprennent un câble flexible de 3 m à verrouillage par vis. Des filtres à densité neutre avec des densités optiques de 1,0, 2,0 et 4,0 sont inclus.