


TECHSPEC®

Monture pour Lumière Barre d'Homogénéisation, Ouverture de 10 mm, 75 mm de longueur



10mm Aperture, 75mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount, #64-919



Stock **#64-919** 3-4 JOURS



1



€110,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€110,00

Qté 6+

€88,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Longueur de Barre d'Homogénéisation Compatible (mm):

75.00

Ouverture de la Barre d'Homogénéisation Compatible
(mm):
10.00

Conformité réglementaire

RoHS:
Non Conforme

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)