

TECHSPEC® Monture Optique Interne Double, 12,7 mm, épais



12.7mm Thick Inner Pair Optic Mounts

Stock **#11-053** 3-4 JOURS



1



€64,10

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-4

€64,10

Qté 5+

€61,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Type:
Fixed

Diamètre Optique (mm):
12.7

Construction:
Matte Black Anodized Aluminum (6061-T6)

Longueur Totale (mm): 28	
Type de Filetage: M29 x0.75	
Ouverture Utile CA (mm): 11.2	
Function: Optic Munt (Fixed)	
Max. Thickness of Compatible Optics (mm): 9.0	
Épaisseur min. des optiques compatibles: 1.0	
Épaisseur au Bord des Optiques Compatibles (mm): 9.0	

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme	
Certificate of Conformance: Visionner	

